



TECHNISCHE DATEN

Wendelgewickelter-Metallschlauch

Temperaturbereich -50°C bis +100°C
Schutzart IP 68

AUFBAU

- Material: Stahl verzinkt
- Außenmantelmaterial: Polyurethan (PUR)
- mit eingehaktem Profil

EIGENSCHAFTEN

- halogenfrei

- silikonfrei
- cadmiumfrei
- beständig gegen: Öl, Fette, Benzin
- hohe Zug- und Querdruckbelastbarkeit

VERWENDUNG

- Maschinen- und Anlagenbau
- Automatisierungstechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau

HINWEISE

- Passende Schlauchverschraubungen: MTG-US, MTG-LI

Innen-Ø mm	Außen-Ø ca. mm	Gewicht ca. kg	VPE (in m)	blau Art.-Nr.
7,0	10,0	0,07	50	97793
10,0	14,0	0,12	50	97794
13,0	17,0	0,15	50	91131
15,0	19,0	0,20	50	905912
17,0	21,0	0,23	50	94738
22,0	27,0	0,32	50	97941
29,0	36,0	0,56	25	94739
38,0	45,0	0,72	25	94714
49,0	56,0	0,90	25	90399