

MESSBOI



TECHNISCHE DATEN

Längenmessgerät

■ VERWENDUNG

- Zur Vermeidung von Materialverlusten.
Einfacher Aufbau.
Einfach anzuwenden.
Möglichkeit der Eichung.
Zählwerk 9999,99m mit Resettaste
Wiederholgenauigkeit +/-2%
MESSBOI M10 stationär.
MESSBOI M25 stationär und tragbar.

| Art.-Nr. | Typ | Gewicht ca. kg/km | Kabel-Ø von / bis mm | VPE (in St.) |
|----------|-----|----------------------|-------------------------|--------------|
| 97924 | M10 | 0,5 | 1,0 - 15,0 | 1 |
| 905770 | M25 | 1,4 | 2,0 - 25,0 | 1 |