



T&B gerade

Schlauchverschraubung für Schutzschläuche Anaconda.
Durch die spezifische Konstruktion werden Deformationen der Schläuche bei der Montage vermieden.

Material

Gussstahl, verchromt
Erdungshülse: Stahl
Dichtring: Polyamid

Technische Daten

Schutzart: IP 67

Einsatzbereiche

- Anlagen- und Maschinenbau
- Roboterbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug- und Schiffsbau
- Bahntechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau

metrisches Anschlussgewinde

Artikel-Nr.	Größe Metrisch	Passend zu Schlauch Nennweite	Passend zu Schlauch- außen-Ø mm	Schlüssel- weite mm	Gewinde- länge mm	VPE Stück	Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von bis 100	101 - 500	501 - 1000
98173	M16 x 1,5	1/4"	11,5	22,0	12,0	25	687,80	632,00	594,80
98174	M20 x 1,5	1/4"	11,5	22,0	12,0	25	785,30	721,60	679,20
98171	M16 x 1,5	5/16"	14,4	22,0	12,0	25	643,70	591,50	556,80
98172	M20 x 1,5	5/16"	14,4	22,0	12,0	25	643,70	591,50	556,80
98175	M16 x 1,5	3/8"	17,8	29,0	16,0	25	679,70	624,60	587,90
98176	M20 x 1,5	3/8"	17,8	29,0	16,0	25	691,70	635,60	598,20
98177	M20 x 1,5	1/2"	21,1	35,0	16,0	25	711,70	654,00	615,50
98178	M25 x 1,5	3/4"	26,4	42,0	16,0	25	1015,60	933,20	878,40
98179	M32 x 1,5	1"	33,1	47,0	15,0	5	1663,40	1528,50	1438,60

PG-Anschlussgewinde

Artikel-Nr.	Größe PG	Passend zu Schlauch Nennweite	Passend zu Schlauch- außen-Ø mm	Schlüssel- weite mm	Gewinde- länge mm	VPE Stück	Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von bis 100	101 - 500	501 - 1000
90684	9	5/16"	14,4	26,0	12,0	25	848,80	780,00	734,10
90685	11	3/8"	17,8	29,0	14,0	25	881,00	809,60	762,00
90686	13,5	3/8"	17,8	29,0	14,0	25	907,10	833,50	784,50
90687	16	1/2"	21,1	35,0	14,0	25	911,30	837,40	788,10
90688	21	3/4"	26,4	42,0	14,0	25	1247,50	1146,40	1078,90
90689	29	1"	33,1	47,0	19,0	5	1935,20	1778,30	1673,70
90690	36	1 1/4"	41,8	58,0	21,0	5	3230,70	2968,80	2794,10
90691	42	1 1/2"	47,8	69,0	21,0	2	5885,70	5408,40	5090,30
90692	48	2"	59,9	83,0	21,0	1	8016,80	7366,80	6933,50

Fortsetzung ►

NPT-Anschlussgewinde

Artikel-Nr.	Größe NPT	Passend zu Schlauch Nennweite	Passend zu Schlauch- außen-Ø mm	Schlüssel- weite mm	Gewinde- länge mm	VPE Stück	Netto EUR/ 100 Stück bei Abnahme von		
							bis 100	101 - 500	501 - 1000
98190	1/4"	1/4"	11,5	21,0	12,0	25	2030,70	1866,00	1756,30
98191	3/8"	5/16"	14,4	25,0	12,0	25	1987,40	1826,30	1718,80
96737	1/2"	3/8"	17,8	29,0	14,0	25	863,60	793,60	746,90
90810	1/2"	1/2"	21,1	35,0	14,0	25	714,30	656,40	617,70
96465	3/4"	3/4"	26,4	42,0	14,0	25	795,70	731,20	688,20
96205	1"	1"	33,1	48,0	19,0	10	1152,70	1059,20	996,90
98192	1 1/4"	1 1/4"	41,8	58,0	21,0	5	1831,80	1683,30	1584,30
96206	1 1/2"	1 1/2"	47,8	69,0	21,0	2	2559,90	2352,40	2214,00
96207	2"	2"	59,9	83,0	22,0	1	3287,00	3020,40	2842,80

Technische Änderungen vorbehalten.