

# HELUcond PA6-L



## TECHNISCHE DATEN

### PA-Wellschlauch

Temperaturbereich	-40°C bis +120°C kurzzeitig bis +150°C
Belastbarkeit/100mm	ca. 125 N (NW: 17)

## AUFBAU

- Material: modifizierte Polyamid (PA) 6
- Entflammbarkeit nach UL 94 (V2)

## EIGENSCHAFTEN

- halogenfrei
- phosphorfrei

- beständig gegen: Kraftstoffe, Mineralöle, Fette, schwache Basen, schwache Säuren
- UV-beständig

## VERWENDUNG

- Maschinen- und Anlagenbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug- und Schiffsbau
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau
- für leichte mechanische Beanspruchung
- Kabelschutzschlauch für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchungen

## HINWEISE

- Feines Profil. Passende Anschlussverschraubungen: HELUquick, HSSV.

Nennweite mm	Innen-Ø mm	Außen-Ø ca. mm	VPE (in m)	grau	schwarz
				Art.-Nr.	Art.-Nr.
7,5	6,8	10,0	50	<b>99610</b>	<b>99620</b>
10,0	10,0	12,8	50	<b>99611</b>	<b>99621</b>
12,0	12,5	15,7	50	<b>99612</b>	<b>99622</b>
14,0	14,2	18,5	50	<b>99613</b>	<b>99623</b>
17,0	16,8	21,1	50	<b>99614</b>	<b>99624</b>
23,0	23,4	28,4	50	<b>99615</b>	<b>99625</b>
29,0	29,2	34,5	25	<b>99616</b>	<b>99626</b>
37,0	34,0	42,2	25	<b>99617</b>	<b>99627</b>
50,0	46,0	53,8	25	<b>99618</b>	<b>99628</b>