


# Rangierkabel INDUSTRIAL ETHERNET extraflex

RJ45-IP20 180°



Kategorie 6A



## Typ

## Rangierkabel RJ45-IP20 180°, Industrial Ethernet Kat.6A speziell flexible Anwendungen

## Kabel

Bezeichnung:

S/FTP 4x2xAWG 26/7 LSZH

Mantel-Material:

LSZH

Frequenz:

bis 500 MHz

## Stecker

Steckverbindertyp 1:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp 2:

RJ45 8(8)

System-Typ:

HELUKAT® RJ45 Kat 6A

Pinbelegung:

1:1 nach TIA/EIA 568 B

## Normen und Standards

HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Systemkomponente bis 500 MHz der Kategorie 6A, ISO 11801 (2002), EN 50173-3, IEC 61156-1, IEC61156-6, EIA/TIA 568 B und IEC 61918.

## Vorzugstypen

Art.-Nr.	Mantelfarbe	Länge in Metern	VPE
<b>11007747</b>	grün ähnlich RAL 6018	0,15	100
<b>11007748</b>	grün ähnlich RAL 6018	0,25	100
<b>11007749</b>	grün ähnlich RAL 6018	0,5	50
<b>11007750</b>	grün ähnlich RAL 6018	1,0	50
<b>11007751</b>	grün ähnlich RAL 6018	1,5	50
<b>11007752</b>	grün ähnlich RAL 6018	2,0	50
<b>11007753</b>	grün ähnlich RAL 6018	3,0	30
<b>11007754</b>	grün ähnlich RAL 6018	5,0	30
<b>11007755</b>	grün ähnlich RAL 6018	7,5	25
<b>11007756</b>	grün ähnlich RAL 6018	10,0	25
<b>11007757</b>	grün ähnlich RAL 6018	15,0	10

Technische Änderungen vorbehalten.

## Merkmale

Verbindungskabel zur Verbindung von IP20 geschützten Ethernet Applikationen nach ISO/IEC 11801 mit RJ45 Steckverbindern. Einsetzbar für gelegentlich speziell bewegte Anwendungen.