



Typ

Kabel

Bezeichnung:
Mantel-Material:
Frequenz:

Rangierkabel SF/UTP PVC Kat.5e

SF/UTP 4x2xAWG 26/7 PVC
PVC
bis 100 MHz

Stecker

Steckverbindertyp 1:
Steckverbindertyp 2:
Pinbelegung:

RJ45 8(8)
RJ45 8(8)
1:1 nach TIA/EIA 568 B

Flammwidrigkeit

nach IEC 60332-1-2

Normen und Standards

HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Systemkomponenten bis 100 MHz der Kategorie 5(e) / Class D gem. ISO 11801 2nd Edition, EN 50173 2nd Edition und EIA/TIA 568 B.

Vorzugstypen

Art.-Nr.	Mantelfarbe	Länge in Metern	VPE
803049	grau	0,5	10
803050	grau	1,0	10
803051	grau	2,0	10
803052	grau	3,0	10
803053	grau	5,0	10
803054	grau	7,5	10
803055	grau	10,0	10
803056	grau	15,0	10

Art.-Nr.	Mantelfarbe	Länge in Metern	VPE
803065	blau	0,5	10
803066	blau	1,0	10
803067	blau	2,0	10
803068	blau	3,0	10
803069	blau	5,0	10
803070	blau	7,5	10
803071	blau	10,0	10
803072	blau	15,0	10

Art.-Nr.	Mantelfarbe	Länge in Metern	VPE
803073	grün	0,5	10
803074	grün	1,0	10
803075	grün	2,0	10
803076	grün	3,0	10
803077	grün	5,0	10
803078	grün	7,5	10
803079	grün	10,0	10
803080	grün	15,0	10

Fortsetzung ►

Rangierkabel RJ45



Kategorie 5e / Klasse D

Art.-Nr.	Mantelfarbe	Länge in Metern	VPE
803057	rot	0,5	10
803058	rot	1,0	10
803059	rot	2,0	10
803060	rot	3,0	10
803061	rot	5,0	10
803062	rot	7,5	10
803063	rot	10,0	10
803064	rot	15,0	10

Art.-Nr.	Mantelfarbe	Länge in Metern	VPE
803081	gelb	0,5	10
803082	gelb	1,0	10
803083	gelb	2,0	10
803084	gelb	3,0	10
803085	gelb	5,0	10
803086	gelb	7,5	10
803087	gelb	10,0	10
803088	gelb	15,0	10

Art.-Nr.	Mantelfarbe	Länge in Metern	VPE
803089	schwarz	0,5	10
803090	schwarz	1,0	10
803091	schwarz	2,0	10
803092	schwarz	3,0	10
803093	schwarz	5,0	10
803094	schwarz	7,5	10
803095	schwarz	10,0	10
803096	schwarz	15,0	10

Technische Änderungen vorbehalten.

Optionen

Andere Längen, Farben und Crossover-Kabel können wir auf Anfrage selbstverständlich auch anbieten.