



TECHNISCHE DATEN

Kunststoffzunge-Kabelbinder

Temperaturbereich -40°C bis +85°C

AUFBAU

- Material: Polyamid (PA) 6.6
- Entflammbarkeit nach UL 94 (V2)

EIGENSCHAFTEN

- halogenfrei
- silikonfrei

VERWENDUNG

- Maschinen- und Anlagenbau
- Roboterbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug - und Schiffsbau
- Bahntechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau
- zum Bündeln und Befestigen

HINWEISE

- schwarz: gut UV-beständig

Typ	Länge mm	Breite mm	Bündel Ø mm	Belastbarkeit N	VPE (in St.)	schwarz	transparent
						Art.-Nr.	Art.-Nr.
T 2-20	100,0	2,5	24	110	100	90140	90150
T 2-50	200,0	2,5	55	110	100	90141	90151
T 3-35	140,0	3,5	36	200	100	90142	90152
T 3-50	200,0	3,5	55	200	100	90143	90153
T 3-75	280,0	3,5	80	200	100	90144	90154
T 5-100	360,0	4,5	101	280	100	90148	90158
T 5-75	280,0	4,5	76	280	100	90146	90156
T 5-85	200,0	4,5	51	280	100	90147	90157
T 8-100	360,0	7,5	101	650	100	90149	90159
T 9-165	610,0	9,0	177	800	100	96492	96491
T 9-230	762,0	9,0	227	800	100	97223	97219