


# CGS-F



## TECHNISCHE DATEN

### Kabelnachziehstrümpfe

#### ■ AUFBAU

- Material: Stahl verzinkt

#### ■ VERWENDUNG

- Kabelnachziehstrumpf für das Nachziehen bereits verlegter Kabel. Auch als Montagestrumpf senkrecht hängender Kabel geeignet.  
Zwei seitliche Schlaufen, die mit Kauschen und Pressklemmen verstärkt sind.  
Zurückgeflochten - unter Zugbelastung selbst festziehend.

Art.-Nr.	Innen-Ø min. mm	Innen-Ø max. mm	VPE (in St.)
905898	6,0	10,0	1
905899	10,0	15,0	1
905900	15,0	20,0	1
905901	20,0	25,0	1
905902	25,0	30,0	1
905903	30,0	40,0	1

Art.-Nr.	Innen-Ø min. mm	Innen-Ø max. mm	VPE (in St.)
905904	40,0	50,0	1
905905	50,0	60,0	1
905906	60,0	70,0	1
905907	70,0	90,0	1
905908	90,0	110,0	1