

HELUTOOL HKS 34 S



TECHNISCHE DATEN

Kabelschneider

■ VERWENDUNG

- Sehr stabiler und leichtgängiger Kabelschneider zum Schneiden von verseilten Al- und Cu-Leitern
Bis max. $4 \times 70 \text{ mm}^2$ bzw. $1 \times 185 \text{ mm}^2$
Für feinverseilte Leiter bis 34mm Außendurchmesser
Doppelt, nadelgelagerter und patentierter Excenterantrieb erzeugt in Verbindung mit der besonderen Schneidengeometrie einen hohen Wirkungsgrad des Kabelschneiders

■ HINWEISE

- Nicht geeignet zum Schneiden von Stahldrähten, Kabeln mit Stahleinlage und Massivleitern.

Art.-Nr.	Typ	Gewicht ca. kg	Länge mm	VPE (in St.)
908053	HKS 34 S	0,90	250,0	1