

CV Compact straight



TECHNISCHE DATEN

Gerade-Messing-vernickelte-Schlauchverschraubung

Temperaturbereich -45°C bis +105°C
Schutzart IP 67

AUFBAU

- Material: Messing vernickelt
- O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
- Erdungshülse: Stahl
- Dichtring: Polyamid (PA)

VERWENDUNG

- Maschinen- und Anlagenbau
- Roboterbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug - und Schiffsbau
- Bahntechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau

HINWEISE

- Passend für Metallschutzschläuche:
Anaconda Sealtite®:
EF, HTDL, OR, HC, HCX, ZHLS, HFX

metrisches Anschlussgewinde

Art.-Nr.	Größe	Gewicht in kg/1000 St.	Passend zu Schlauch Nennweite	Passend zu Schlauch-außen-Ø mm	Schlüsselweite mm	Gewindelänge mm	VPE (in St.)
908473	M16 x 1,5	3,9	3/8	12,6	24	10,0	10
908474	M20 x 1,5	4,0	3/8	12,6	24	10,0	10
908475	M20 x 1,5	4,4	1/2	16,1	27	10,0	10
908476	M25 x 1,5	6,6	3/4	21,1	33	10,0	5
908477	M32 x 1,5	11,7	1	26,8	42	12,0	5
908478	M40 x 1,5	16,0	1 1/4	35,4	50	13,0	2
908479	M50 x 1,5	25,3	1 1/2	40,3	58	14,0	2
908480	M63 x 1,5	38,6	2	51,6	72	16,0	2