

CV Compact elbow 90°



TECHNISCHE DATEN

Gewinkelte-Messing-vernickelte-Schlauchverschraubung

Temperaturbereich	-45°C bis +105°C
Schutzart	IP 67

AUFBAU

- Material: Messing vernickelt
- Erdungshülse: Stahl
- Dichtring: Polyamid (PA)

- Maschinen- und Anlagenbau
- Roboterbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug - und Schiffsbau
- Bahntechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau

HINWEISE

- Passend für Metallschutzschläuche:
Anaconda Sealtite®:
EF, HTDL, OR, HC, HCX, ZHLS, HFX

VERWENDUNG

metrisches Anschlussgewinde

Art.-Nr.	Größe	Passend zu Schlauch Nennweite	Passend zu Schlauch- außen-Ø mm	Schlüsselweite mm	Gewinde- länge mm	VPE (in St.)
908481	M16 x 1,5	3/8	12,6	22	10,0	10
908482	M20 x 1,5	3/8	12,6	24	10,0	10
908483	M20 x 1,5	1/2	16,1	27	10,0	10
908484	M25 x 1,5	3/4	21,1	33	10,0	5
908485	M32 x 1,5	1	26,8	42	12,0	5
908486	M40 x 1,5	1 1/4	35,4	52	13,0	2
908487	M50 x 1,5	1 1/2	40,3	60	14,0	2
908488	M63 x 1,5	2	51,6	72	16,0	2