

# HELUcond PA6-S



## TECHNISCHE DATEN

### PA-Wellschlauch

Temperaturbereich	-40°C bis +120°C kurzzeitig bis +150°C
Belastbarkeit/100mm	ca. 350 N (NW: 17)

### AUFBAU

- Material: modifizierte Polyamid (PA) 6
- Entflammbarkeit nach UL 94 (V2)

### EIGENSCHAFTEN

- halogenfrei
- cadmiumfrei

- beständig gegen: Kraftstoffe, Mineralöle, Fette, schwache Basen, schwache Säuren

### VERWENDUNG

- Maschinen- und Anlagenbau
- Roboterbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug- und Schiffsbau
- Bahntechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau
- Kabelschutzschlauch für mittlere bis hohe mechanische Beanspruchungen

### HINWEISE

- Feines Profil. Passende Anschlussverschraubungen: HELUquick, HSSV.

Nennweite mm	Innen-Ø mm	Außen-Ø ca. mm	VPE (in m)	grau	schwarz
				Art.-Nr.	Art.-Nr.
4,5	4,5	7,1	100	<b>920154</b>	<b>920155</b>
7,5	6,6	10,0	50	<b>92724</b>	<b>92723</b>
10,0	9,8	12,8	50	<b>92676</b>	<b>92713</b>
12,0	12,3	15,7	50	<b>92677</b>	<b>92714</b>
17,0	16,6	21,1	50	<b>92678</b>	<b>92715</b>
23,0	23,1	28,4	50	<b>92679</b>	<b>92716</b>
29,0	28,9	34,5	25	<b>92685</b>	<b>92717</b>
37,0	34,0	42,2	25	<b>92686</b>	<b>92718</b>
50,0	45,6	53,8	25	<b>92687</b>	<b>92719</b>