



## T&B 45° gewinkelt

Schlauchverschraubung für Schutzschläuche Anaconda. Durch die spezifische Konstruktion werden Deformationen der Schläuche bei der Montage vermieden.

## Material

Gussstahl, verchromt  
Erdungshülse: Stahl  
Dichtring: Polyamid

## Technische Daten

Schutzart: IP 67

## Einsatzbereiche

- Anlagen- und Maschinenbau,  
Automatisierungs- und Installationstechnik,  
Fahrzeug- und Schiffsbau

## metrisches Anschlussgewinde

Artikel-Nr.	Typ	Größe Metrisch	Passend zu Schlauch Nennweite	Passend zu Schlauch- außen-Ø mm	Gewinde- länge mm	Schlüssel- weite mm	VPE Stück	Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von		
								bis 100	101 - 500	501 - 1000
98180	9340	M16 x 1,5	3/8"	17,8	16,0	28,0	25	1051,60	966,30	909,50
98181	9341	M20 x 1,5	3/8"	17,8	16,0	28,0	25	1051,60	966,30	909,50
98182	9342	M20 x 1,5	1/2"	21,1	16,0	34,0	25	1055,60	970,00	912,90
98183	9343	M25 x 1,5	3/4"	26,4	16,0	42,0	10	1936,80	1779,70	1675,10
98184	9344	M32 x 1,5	1"	33,1	23,0	47,0	5	2954,80	2715,30	2555,50

## PG-Anschlussgewinde

Artikel-Nr.	Typ	Größe PG	Passend zu Schlauch Nennweite	Passend zu Schlauch- außen-Ø mm	Gewinde- länge mm	Schlüssel- weite mm	VPE Stück	Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von		
								bis 100	101 - 500	501 - 1000
90693	7341	11	3/8"	17,8	14,0	29,0	25	1398,40	1285,00	1209,40
90694	7342	13,5	3/8"	17,8	14,0	29,0	25	1362,20	1251,70	1178,10
90695	7343	16	1/2"	21,1	14,0	35,0	25	1559,10	1432,70	1348,40
90696	7344	21	3/4"	26,4	14,0	42,0	5	1459,10	1340,80	1261,90
90697	7345	29	1"	33,1	21,0	47,0	5	1762,90	1620,00	1524,70
90698	7346	36	1 1/4"	41,8	21,0	58,0	5	4697,30	4316,40	4062,50
90699	7347	42	1 1/2"	47,8	21,0	69,0	2	3245,10	2982,00	2806,60
90700	7348	48	2"	59,9	24,0	83,0	1	7024,00	6454,50	6074,80

## NPT-Anschlussgewinde

Artikel-Nr.	Typ	Größe NPT	Passend zu Schlauch Nennweite	Passend zu Schlauch- außen-Ø mm	Gewinde- länge mm	Schlüssel- weite mm	VPE Stück	Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von		
								bis 100	101 - 500	501 - 1000
96739	5341	1/2"	3/8"	17,8	14,0	29,0	25	1608,20	1477,80	1390,90
96208	5342	1/2"	1/2"	21,1	14,0	35,0	25	1677,60	1541,60	1450,90
96209	5343	3/4"	3/4"	26,4	14,0	42,0	10	1750,20	1608,30	1513,70
96210	5344	1"	1"	33,1	19,0	48,0	5	2468,60	2268,50	2135,00
98196	5345	1 1/4"	1 1/4"	41,8	21,0	58,0	5	8883,80	8163,50	7683,30
98197	5346	1 1/2"	1 1/2"	47,8	21,0	69,0	2	10994,10	10102,70	9508,40
96211	5347	2"	2"	59,9	22,0	83,0	1	6558,50	6026,80	5672,20

Technische Änderungen vorbehalten.