



## T&B 90° gewinkelt

Schlauchverschraubung für Schutzschläuche Anaconda.  
Durch die spezifische Konstruktion werden Deformationen der Schläuche bei der Montage vermieden.

## Material

Gussstahl, verchromt  
Erdungshülse: Stahl  
Dichtring: Polyamid

## Technische Daten

Schutzart: IP 67

## Einsatzbereiche

- Anlagen- und Maschinenbau
- Roboterbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug- und Schiffsbau
- Bahntechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau

## metrisches Anschlussgewinde

Artikel-Nr.	Typ	Größe Metrisch	Passend zu Schlauch Nennweite	Passend zu Schlauch- außen-Ø mm	Gewinde- länge mm	Schlüssel- weite mm	VPE Stück	Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von		
								bis 100	101 - 500	501 - 1000
98185	9350	M16 x 1,5	3/8"	17,8	16,0	28,0	25	1003,60	922,20	868,00
98186	9351	M20 x 1,5	3/8"	17,8	16,0	28,0	25	1007,60	925,90	871,40
98187	9352	M20 x 1,5	1/2"	21,1	16,0	34,0	25	1304,90	1199,10	1128,60
98188	9353	M25 x 1,5	3/4"	26,4	16,0	42,0	10	1708,90	1570,30	1478,00
98189	9354	M32 x 1,5	1"	33,1	23,0	47,0	5	2146,90	1972,80	1856,80

## PG-Anschlussgewinde

Artikel-Nr.	Typ	Größe PG	Passend zu Schlauch Nennweite	Passend zu Schlauch- außen-Ø mm	Gewinde- länge mm	Schlüssel- weite mm	VPE Stück	Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von		
								bis 100	101 - 500	501 - 1000
90701	7351	11	3/8"	17,8	14,0	29,0	25	1347,40	1238,20	1165,40
90702	7352	13,5	3/8"	17,8	14,0	29,0	25	1355,50	1245,60	1172,30
90703	7353	16	1/2"	21,1	14,0	35,0	25	1551,40	1425,60	1341,80
90704	7354	21	3/4"	26,4	14,0	42,0	5	1051,70	966,40	909,60
90705	7355	29	1"	33,1	21,0	47,0	5	3070,80	2821,80	2655,80
90706	7356	36	1 1/4"	41,8	21,0	58,0	5	4454,30	4093,10	3852,30
90707	7357	42	1 1/2"	47,8	21,0	69,0	2	3245,10	2982,00	2806,60
90708	7358	48	2"	59,9	24,0	83,0	1	4916,60	4518,00	4252,20

Fortsetzung ►

# T&B Schlauchverschraubung - gewinkelt 90°



## NPT-Anschlussgewinde

Artikel-Nr.	Typ	Größe NPT	Passend zu Schlauch Nennweite	Passend zu Schlauch- außen-Ø mm	Gewinde- länge mm	Schlüssel- weite mm	VPE Stück	Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von		
								bis 100	101 - 500	501 - 1000
97300	5351	1/2"	3/8"	17,8	14,0	29,0	25	1608,20	1477,80	1390,90
96212	5352	1/2"	1/2"	21,1	14,0	35,0	25	1677,60	1541,60	1450,90
96213	5353	3/4"	3/4"	26,4	14,0	42,0	10	2079,20	1910,60	1798,20
97671	5354	1"	1"	33,1	19,0	48,0	5	3070,80	2821,80	2655,80
98291	5355	1 1/4"	1 1/4"	41,8	21,0	58,0	5	8883,80	8163,50	7683,30
96214	5356	1 1/2"	1 1/2"	47,8	21,0	69,0	5	5198,40	4776,90	4496,00
96215	5357	2"	2"	59,9	22,0	83,0	2	14826,10	13624,00	12822,60

Technische Änderungen vorbehalten.