


TC-AB



TC 347 A
TC 347 X
TC 344 A

TECHNISCHE DATEN

Klebesockel

Temperaturbereich-40°C bis +65°C

AUFBAU

- Material: Polyamid (PA) 6.6

VERWENDUNG

- Klebesockel mit aufgeschäumter Klebefolie zum Ausgleichen kleinerer Unebenheiten. Haftet auf glatten, fettfreien Oberflächen.

HINWEISE

- Artikel 91036 ist schwarz und UV-beständig, sowie selbstklebend und schraubbar.

transparent

Art.-Nr.	Befestigungsart	Typ	Höhe mm	Breite mm	Länge mm	Binderbreite max mm	VPE (in St.)
11029369	schraubbar und selbstklebend	TC 344 A-M	4,9	19,0	19,0	3,6	1000
93001	selbstklebend	TC 347 A	8,5	28,6	28,6	7,6	1000

schwarz

Art.-Nr.	Befestigungsart	Typ	Höhe mm	Breite mm	Länge mm	Binderbreite max mm	VPE (in St.)
91036	schraubbar und selbstklebend	TC 347 X	7,8	28,6	28,6	7,6	1000