



TECHNISCHE GEGEVENS

PA kunststof wartel

Temperatuurbereik	-20°C tot +100°C korte termijn -30°C tot +150°C
Beschermingsklasse	IP 68 - 5 bar / IP 66

KABELCONSTRUCTIE

- Materiaal: Polyamide (PA) 6
- Afdichting: Chloropreenrubber (CR)

EIGENSCHAPPEN

- fosforvrij
- siliconenvrij
- cadmiumvrij
- optimale trekbelasting door klemlamel
- eenvoudig te monteren, tijd- en kostenbesparend
- waterdicht, stofdicht
- grote klembereiken
- met bescherming tegen trillingen

TESTEN

- Testnorm EN 62444

TOEPASSING

- Machine- en fabrieksbouw
- Robotica
- Automatiseringstechniek
- Voertuigbouw en scheepsbouw
- Spoorwegtechniek
- Installatietechniek
- Schakelkastconstructie

OPMERKINGEN

- Legenda:
Afmetingen
TD - Schroefdraad Diameter
TL - Schroefdraadlengte
SZ - Sleutelmaat

metrische draad

Maat	Kabel-Ø van / tot mm	Draadlengte mm	Sleutelmaat mm	Verpakkingseenheid (in stuk)	grijs (RAL 7035) Artikelnummer	grijs (RAL 7001) Artikelnummer
M12 x 1,5	3,0 - 6,5	8,0	15	100	93908	93923
M16 x 1,5	4,0 - 8,0	8,0	19	50	93909	93924
M16 x 1,5	5,0 - 10,0	8,0	19	50	907275	907276
M16 x 1,5	5,0 - 10,0	10,0	22	50	92667	92668
M20 x 1,5	6,0 - 12,0	10,0	24	50	93910	93925
M25 x 1,5	11,0 - 17,0	8,0	29	50	93911	93926
M32 x 1,5	15,0 - 21,0	10,0	36	25	93912	93927
M40 x 1,5	18,0 - 28,0	10,0	46	20	93913	93928
M50 x 1,5	30,0 - 38,0	18,0	60	10	93914	93929
M63 x 1,5	34,0 - 44,0	18,0	65	10	93915	93930

metrische draad - met reduceerafdichting

Maat	Kabel-Ø van / tot mm	Draadlengte mm	Sleutelmaat mm	Verpakkingseenheid (in stuk)	grijs (RAL 7035) Artikelnummer	grijs (RAL 7001) Artikelnummer
M12 x 1,5	2,0 - 5,0	8,0	15	100	903532	903542
M16 x 1,5	2,0 - 6,0	8,0	19	50	903533	903543
M20 x 1,5	5,0 - 9,0	10,0	24	50	903534	903544
M25 x 1,5	9,0 - 13,0	8,0	29	50	903535	903545
M32 x 1,5	11,0 - 15,0	10,0	36	25	903536	903546
M40 x 1,5	16,0 - 23,0	10,0	46	20	903537	903547
M50 x 1,5	25,0 - 31,0	18,0	60	10	903538	903548
M63 x 1,5	29,0 - 35,0	18,0	65	10	903539	903549

PG draad

Maat	Kabel-Ø van / tot mm	Draadlengte mm	Sleutelmaat mm	Verpakkingseenheid (in stuk)	grijs (RAL 7035) Artikelnummer	grijs (RAL 7001) Artikelnummer
PG 7	3,0 - 6,5	8,0	15	100	99300	99310
PG 9	4,0 - 8,0	8,0	19	50	99301	99311
PG 11	5,0 - 10,0	8,0	22	50	99302	99312
PG 13,5	6,0 - 12,0	10,0	24	50	99303	99313
PG 16	10,0 - 14,0	10,0	27	50	99304	99314
PG 21	13,0 - 18,0	11,0	33	25	99305	99315
PG 29	18,0 - 25,0	11,0	42	20	99306	99316
PG 36	22,0 - 32,0	13,0	53	10	99307	99317
PG 42	30,0 - 38,0	13,0	60	10	99308	99318
PG 48	34,0 - 44,0	14,0	65	10	99309	99319

NPT-draad

Maat	Kabel-Ø van / tot mm	Draadlengte mm	Sleutelmaat mm	Verpakkingseenheid (in stuk)	grijs (RAL 7035) Artikelnummer	grijs (RAL 7001) Artikelnummer
NPT 3/8"	5,0 - 10,0	15,0	22	50	92780	92790
NPT 1/2"	6,0 - 12,0	15,0	24	50	92781	92791
NPT 1/2"	10,0 - 14,0	15,0	27	50	92782	92792
NPT 3/4"	13,0 - 18,0	15,0	33	25	92783	92793
NPT 1"	18,0 - 25,0	18,0	42	20	92784	92794