


Aufmaster AM1

Dispozitiv digital pentru măsurarea lungimii cablurilor, operare bazată pe aplicație



DATE TEHNICE

Dispozitiv digital pentru măsurarea lungimii cablurilor

Gama de temperatură	-10°C până la +50°C
Lungimea cablului de conectare	226 mm
lungimi de cablu măsurabile	10 până la 1500 m
Clasa de protecție	IP 54
Cerințe de sistem	min. Android 7 minim iOS: 18.0
Transmisie radio	Bluetooth 4.0, 4.1, 4.2, 5.0, 5.1
Domeniu de emisie	Câmp deschis: > 35 m Interior: 15 – 30 m (în funcție de configurația spațiului)

DESCRIEREA PRODUSULUI

- Material: plastic
- Baterie litiu-polimer
- 2 x mufe tip banană, compatibile cu cleme crocodil și sonde de măsurare, potrivite pentru secțiuni de conductor de la 0,25 mm² (aprox. 24 AWG)

PROPRIETĂȚI

- Funcționează doar împreună cu aplicația Aufmaster

- Măsurarea tuturor cablurilor electrice cu cel puțin 2 conductori
- Durata de viață a bateriei la 20°C: aproximativ 8 zile, cu 8 ore de utilizare pe zi
- Timp de încărcare a bateriei: aproximativ 2 ore

TESTE

- certificări și aprobări:
MET pentru America de Nord, NOM pentru Mexic

DOMENIU DE UTILIZARE

- Măsoară toate tipurile de cabluri electrice, precum cablurile subterane, de comandă, de telefonie, cabluri torsadate, cablurile de tip CAT și multe altele.
- Cablul poate fi pe tambur, întins sau deja instalat
- Potrivit pentru utilizare în interior, medii industriale, laboratoare și pe șantiere de construcții
- Dispozitiv de măsurare a lungimii cablului pentru documentarea automată a măsurătorilor și determinarea lungimii de pe tambur sau colac de cablu.

NOTE

- Livrarea include cablu de încărcare USB-C, două cleme crocodil, două sonde de măsurare și instrucțiuni de utilizare în germană, engleză, franceză și spaniolă.
- Disponibil în opt culori diferite pentru o identificare ușoară în cadrul aplicației

Lungime / lățime / înălțime în mm	Greutate kg, aprox.	Unitate de ambalare (în buc.)	gri Cod de articol	negru Cod de articol	albastru Cod de articol	roșu Cod de articol	verde Cod de articol	portocaliu Cod de articol	violet Cod de articol	maro Cod de articol
192 / 62 / 21	0,178	1	11023428	11023185	11023424	11023427	11023425	11023426	11023430	11023429