

H07V-K / 07V-K

PVC 单芯线, 细绞线



技术数据

PVC 单芯线, H07V-K 符合 DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31, IEC 60227-3; 07V-K, 符合 DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31, IEC 60227-3

温度范围	移动安装 +5°C 到 +70°C 固定安装 -30°C 到 +80°C
标称电压	AC U ₀ /U 450/750 V
测试电压	2500 V
最小弯曲半径	固定安装 <8 mm: 4x 外径-ø 8-12 mm: 5x 外径-ø >12 mm: 6x 外径-ø

■ 电缆结构

- 铜导线 裸, 细绞线 符合 DIN VDE 0295 5类 / IEC 60228 5类
- 芯线绝缘: PVC 符合 DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (T11)
- 芯线标识: 见表

■ 特性

- 生产过程中使用的材料不含镉、不含硅, 也不含破坏涂料润湿性能的物质。

■ 测试

- 阻燃性符合 DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
- 认证:
H07V-K: HAR
H07V-K: EAC

■ 应用

安装在电气导管中、石膏上或石膏下或类似的封闭系统中。适用于照明系统或开关和控制设备中的受保护固定安装, 对地电压最高可达 1000 V 交流电压或 750 V 直流电压 (含 1000 V)。不适合直接敷设在电缆梯和电缆桥架中, 作为电位平衡电缆除外。

■ 说明

- 导体按公制 (mm²) 制造, AWG 数字是近似值, 仅供参考
- 经认证的芯线颜色: 黑色, 绿色-黄色, 蓝色, 棕色, 红色, 白色, 灰色, 紫色, 橙色, 粉红色

H07V-K 纸盒包装 (100米)

横截面 mm ²	AWG 编号	最小 - 最大 外径 毫米	每公里铜 系数	黑 (RAL 9005) 物料编号	绿色-黄色 物料编号	蓝 (RAL 5015) 物料编号	棕 (RAL 8003) 物料编号	红 (RAL 3000) 物料编号	白 (RAL 9003) 物料编号	灰 (RAL 7001) 物料编号	紫 (RAL 4005) 物料编号	橙 (RAL 2003) 物料编号
1.5	16	2.8 - 3.4	14.4	29129	29130	29131	29132	29133	29134	29135	29136	29142
2.5	14	3.4 - 4.1	24.0	29145	29146	29147	29148	29149	29150	29151	29152	29158
4	12	3.9 - 4.8	38.0	29161	29162	29163	29164	29165	29166	29167	29168	29174
6	10	4.4 - 5.3	58.0	29177	29178	29179	29180	29181	29182	29183	29184	29190

横截面 mm ²	AWG 编号	最小 - 最大 外径 毫米	每公里铜 系数	深蓝(RAL 5010) 物料编号	粉 (RAL 3015) 物料编号	超蓝 (RAL 5002) 物料编号
1.5	16	2.8 - 3.4	14.4	29141	29138	26395
2.5	14	3.4 - 4.1	24.0	29157	29154	26396
4	12	3.9 - 4.8	38.0	29173	29170	26397
6	10	4.4 - 5.3	58.0	29189	29186	26398

07V-K 纸盒包装 (100米)

横截面 mm ²	AWG 编号	最小 - 最大 外径 毫米	每公里铜 系数	黄 (RAL 1021) 物料编号	绿 (RAL 6018) 物料编号	透明 物料编号	蓝色-白色 物料编号	棕色-白色 物料编号	深蓝-白色 物料编号	红色-白色 物料编号
1.5	16	2.8 - 3.4	14.4	29137	29139	29140	29378	29383	29397	29373

下一页


H07V-K / 07V-K



PVC 单芯线, 细绞线

横截面 mm ²	AWG编号	最小 - 最大 外径 毫米	每公里铜 系数							
				黄 (RAL 1021) 物料编号	绿 (RAL 6018) 物料编号	透明 物料编号	蓝色-白色 物料编号	棕色-白色 物料编号	深蓝-白色 物料编号	红色-白色 物料编号
2.5	14	3.4 - 4.1	24.0	29153	29155	29156	29379	29384	29398	29374
4	12	3.9 - 4.8	38.0	29169	29171	29172	29386	29387	29399	29385
6	10	4.4 - 5.3	58.0	29185	29187	29188	29389	29390	29527	29388
10	8	5.7 - 6.8	96.0	-	-	-	29392	29393	29528	29391

H07V-K 线卷 (100米)

横截面 mm ²	AWG编号	最小 - 最大 外径 毫米	每公里铜 系数									
				黑 (RAL 9005) 物料编号	绿色-黄色 物料编号	蓝 (RAL 5015) 物料编号	棕 (RAL 8003) 物料编号	红 (RAL 3000) 物料编号	白 (RAL 9003) 物料编号	灰 (RAL 7001) 物料编号	紫 (RAL 4005) 物料编号	橙 (RAL 2003) 物料编号
1.5	16	2.8 - 3.4	14.4	26060	26061	26062	26063	26064	26065	26066	26067	26109
2.5	14	3.4 - 4.1	24.0	26112	26113	26114	26115	26116	26117	26118	26119	29890
4	12	3.9 - 4.8	38.0	29893	29894	29895	29896	29897	29898	29899	29905	29911
6	10	4.4 - 5.3	58.0	29914	29915	29916	29917	29918	29919	29921	29922	29928
10	8	5.7 - 6.8	96.0	29193	29194	29195	29196	29197	29198	29199	29200	29206
16	6	6.7 - 8.1	154.0	29209	29210	29211	29212	29213	29214	29215	29216	29222
25	4	8.4 - 10.2	240.0	29225	29226	29227	29228	29229	29230	29231	29232	29238
35	2	9.7 - 11.7	336.0	29241	29242	29243	29244	29245	29246	29247	29248	29254
50	1	11.5 - 13.9	480.0	29257	29258	29259	29260	29261	29262	29263	29264	29270
70	2/0	13.2 - 16.0	672.0	29273	29274	29275	29276	29277	29278	29279	29280	29286
95	3/0	15.1 - 18.2	912.0	29289	29290	29291	29292	29293	29294	29295	29296	29302
120	4/0	16.7 - 20.2	1152.0	29418	29419	29420	29421	29422	29423	29424	29425	29431
150	300 kcmil	18.6 - 22.5	1440.0	29434	29435	29436	29437	29438	29439	29440	29441	29447
185	350 kcmil	20.6 - 24.9	1776.0	29494	29495	29496	29497	29498	29499	29590	29591	29597
240	500 kcmil	23.5 - 28.4	2304.0	29813	29814	29815	29816	29817	29818	29819	29840	29846

横截面 mm ²	AWG编号	最小 - 最大 外径 毫米	每公里铜 系数			
				深蓝(RAL 5010) 物料编号	粉 (RAL 3015) 物料编号	超蓝 (RAL 5002) 物料编号
1.5	16	2.8 - 3.4	14.4	26108	26069	26821
2.5	14	3.4 - 4.1	24.0	29859	29856	26822
4	12	3.9 - 4.8	38.0	29910	29907	26823
6	10	4.4 - 5.3	58.0	29927	29924	26824
10	8	5.7 - 6.8	96.0	29205	29202	-
16	6	6.7 - 8.1	154.0	29221	29218	-
25	4	8.4 - 10.2	240.0	29237	29234	-
35	2	9.7 - 11.7	336.0	29253	29250	-
50	1	11.5 - 13.9	480.0	29269	29266	-
70	2/0	13.2 - 16.0	672.0	29285	29282	-
95	3/0	15.1 - 18.2	912.0	29301	29298	-
120	4/0	16.7 - 20.2	1152.0	29430	29427	-
150	300 kcmil	18.6 - 22.5	1440.0	29446	29443	-
185	350 kcmil	20.6 - 24.9	1776.0	29596	29593	-
240	500 kcmil	23.5 - 28.4	2304.0	29845	29842	-

07V-K 线卷 (100米)

横截面 mm ²	AWG编号	最小 - 最大 外径 毫米	每公里铜 系数									
				黄 (RAL 1021) 物料编号	绿 (RAL 6018) 物料编号	透明 物料编号	蓝色-红色 物料编号	棕色-绿色 物料编号	棕色-黑色 物料编号	黄色-红色 物料编号	黄色-白色 物料编号	灰色-黑色 物料编号
1.5	16	2.8 - 3.4	14.4	26068	26092	26099	11019808	11020486	11021051	11020494	11019080	11019081
2.5	14	3.4 - 4.1	24.0	29855	29857	29858	11020535	-	11020181	-	11019088	11019804
4	12	3.9 - 4.8	38.0	29906	29908	29909	11019583	-	-	-	-	11020104
6	10	4.4 - 5.3	58.0	29923	29925	29926	-	-	-	-	-	-
10	8	5.7 - 6.8	96.0	29201	29203	29204	-	-	-	-	-	-

H07V-K / 07V-K

PVC 单芯线, 细绞线



				黄 (RAL 1021)	绿 (RAL 6018)	透明	蓝色-红色	棕色-绿色	棕色-黑色	黄色-红色	黄色-白色	灰色-黑色
横截面 mm ²	AWG编号	最小-最大 外径 毫米	每公里铜 系数	物料编号	物料编号	物料编号	物料编号	物料编号	物料编号	物料编号	物料编号	物料编号
16	6	6.7 - 8.1	154.0	29217	29219	29220	-	-	-	-	-	-
25	4	8.4 - 10.2	240.0	29233	29235	29236	-	-	-	-	-	-
35	2	9.7 - 11.7	336.0	29249	29251	29252	-	-	-	-	-	-
50	1	11.5 - 13.9	480.0	29265	29267	29268	-	-	-	-	-	-
70	2/0	13.2 - 16.0	672.0	29281	29283	29284	-	-	-	-	-	-
95	3/0	15.1 - 18.2	912.0	29297	29299	29300	-	-	-	-	-	-
120	4/0	16.7 - 20.2	1152.0	29426	29428	29429	-	-	-	-	-	-
150	300 kcmil	18.6 - 22.5	1440.0	29442	29444	29445	-	-	-	-	-	-
185	350 kcmil	20.6 - 24.9	1776.0	29592	29594	29595	-	-	-	-	-	-
240	500 kcmil	23.5 - 28.4	2304.0	29841	29843	29844	-	-	-	-	-	-

				灰色-白色	绿色-棕色	绿色-白色	粉红色-白色	红色-蓝色	红色-黄色	红色-黑色	黑色-绿色	黑色-红色
横截面 mm ²	AWG编号	最小-最大 外径 毫米	每公里铜 系数	物料编号	物料编号	物料编号	物料编号	物料编号	物料编号	物料编号	物料编号	物料编号
1.5	16	2.8 - 3.4	14.4	11019082	11020487	11020250	11020281	11020563	11020493	11019084	11019085	-
2.5	14	3.4 - 4.1	24.0	11019584	-	11020252	-	11020534	-	11019090	-	11019091
4	12	3.9 - 4.8	38.0	-	-	-	11020162	11020538	-	11020256	-	11019094
6	10	4.4 - 5.3	58.0	11020240	-	-	-	-	-	-	-	-

				黑色-白色	橙色-白色	紫色-黑色	紫色-白色	白色-蓝色	白色-棕色	白色-灰色	白色-绿色	白色-红色
横截面 mm ²	AWG编号	最小-最大 外径 毫米	每公里铜 系数	物料编号	物料编号	物料编号	物料编号	物料编号	物料编号	物料编号	物料编号	物料编号
1.5	16	2.8 - 3.4	14.4	11019930	11019083	-	11019086	11020515	11020491	11019586	11020490	11020488
2.5	14	3.4 - 4.1	24.0	11019894	11019089	11020475	11019092	-	-	11019587	-	-
4	12	3.9 - 4.8	38.0	11020517	11020735	-	11020424	-	-	-	-	-

				白色-黑色
横截面 mm ²	AWG编号	最小-最大 外径 毫米	每公里铜 系数	物料编号
1.5	16	2.8 - 3.4	14.4	11019087
2.5	14	3.4 - 4.1	24.0	11019093

H07V-K 桶

				黑 (RAL 9005)	绿色-黄色	蓝 (RAL 5015)	棕 (RAL 8003)	红 (RAL 3000)	白 (RAL 9003)	灰 (RAL 7001)	紫 (RAL 4005)	橙 (RAL 2003)
横截面 mm ²	AWG编号	最小-最大 外径 毫米	每公里铜 系数	物料编号	物料编号	物料编号	物料编号	物料编号	物料编号	物料编号	物料编号	物料编号
1.5	16	2.8 - 3.4	14.4	26755	26756	26757	26758	26759	26760	26761	26762	26768
2.5	14	3.4 - 4.1	24.0	26771	26772	26773	26774	26775	26776	26777	26778	26784
4	12	3.9 - 4.8	38.0	26787	26788	26789	26790	26791	26792	26793	26794	26800
6	10	4.4 - 5.3	58.0	26803	26804	26805	26806	26807	26808	26809	26810	26816

				深蓝(RAL 5010)	粉 (RAL 3015)	超蓝 (RAL 5002)
横截面 mm ²	AWG编号	最小-最大 外径 毫米	每公里铜 系数	物料编号	物料编号	物料编号
1.5	16	2.8 - 3.4	14.4	26767	26764	26403
2.5	14	3.4 - 4.1	24.0	26783	26780	26404
4	12	3.9 - 4.8	38.0	26799	26796	26819
6	10	4.4 - 5.3	58.0	26815	26812	26820

H07V-K / 07V-K




PVC 单芯线, 细绞线

07V-K 桶

										
横截面 mm ²	AWG编号	最小 - 最大 外径 毫米	每公里铜 系数	黄 (RAL 1021) 物料编号	绿 (RAL 6018) 物料编号	透明 物料编号	蓝色-白色 物料编号	棕色-白色 物料编号	深蓝-白色 物料编号	红色-白色 物料编号
1.5	16	2.8 - 3.4	14.4	26763	26765	26766	28961	28962	28963	28960
2.5	14	3.4 - 4.1	24.0	26779	26781	26782	28965	28966	28967	28964
4	12	3.9 - 4.8	38.0	26795	26797	26798	28969	28970	28971	28968
6	10	4.4 - 5.3	58.0	26811	26813	26814	28973	28974	28975	28972
10	8	5.7 - 6.8	96.0	-	-	-	28977	28978	28979	28976


H07V-K 卷轴

												
横截面 mm ²	AWG编号	最小 - 最大 外径 毫米	每公里铜 系数	黑 (RAL 9005) 物料编号	绿色-黄色 物料编号	蓝 (RAL 5015) 物料编号	棕 (RAL 8003) 物料编号	红 (RAL 3000) 物料编号	白 (RAL 9003) 物料编号	灰 (RAL 7001) 物料编号	紫 (RAL 4005) 物料编号	橙 (RAL 2003) 物料编号
1.5	16	2.8 - 3.4	14.4	26690	26691	26692	26693	26694	26695	26696	26697	26703
2.5	14	3.4 - 4.1	24.0	26706	26707	26708	26709	26710	26711	26712	26713	26719
4	12	3.9 - 4.8	38.0	26722	26723	26724	26725	26726	26727	26728	26729	26735
6	10	4.4 - 5.3	58.0	26738	26739	26740	26741	26742	26743	26744	26745	26751

						
横截面 mm ²	AWG编号	最小 - 最大 外径 毫米	每公里铜 系数	深蓝(RAL 5010) 物料编号	粉 (RAL 3015) 物料编号	超蓝 (RAL 5002) 物料编号
1.5	16	2.8 - 3.4	14.4	26702	26699	26399
2.5	14	3.4 - 4.1	24.0	26718	26715	26400
4	12	3.9 - 4.8	38.0	26734	26731	26401
6	10	4.4 - 5.3	58.0	26750	26747	26402

07V-K 卷轴

												
横截面 mm ²	AWG编号	最小 - 最大 外径 毫米	每公里铜 系数	黄 (RAL 1021) 物料编号	绿 (RAL 6018) 物料编号	透明 物料编号	蓝色-红色 物料编号	蓝色-白色 物料编号	棕色-绿色 物料编号	棕色-黑色 物料编号	棕色-白色 物料编号	深蓝-白色 物料编号
1.5	16	2.8 - 3.4	14.4	26698	26700	26701	11020565	29758	11020495	11021052	29759	29760
2.5	14	3.4 - 4.1	24.0	26714	26716	26717	11020537	29762	-	11020182	29763	29764
4	12	3.9 - 4.8	38.0	26730	26732	26733	11020540	29766	-	-	29767	29768
6	10	4.4 - 5.3	58.0	26746	26748	26749	-	29770	-	-	29771	29772
10	8	5.7 - 6.8	96.0	-	-	-	-	29774	-	-	29775	29776

												
横截面 mm ²	AWG编号	最小 - 最大 外径 毫米	每公里铜 系数	黄色-红色 物料编号	灰色-黑色 物料编号	灰色-白色 物料编号	绿色-棕色 物料编号	绿色-白色 物料编号	粉红色-白色 物料编号	红色-蓝色 物料编号	红色-黄色 物料编号	红色-黑色 物料编号
1.5	16	2.8 - 3.4	14.4	11020502	-	-	11020496	11020251	11020282	11020564	11020501	11020947
2.5	14	3.4 - 4.1	24.0	-	-	11020239	-	11020253	-	11020536	-	-
4	12	3.9 - 4.8	38.0	-	11020105	-	-	-	11020163	11020539	-	11020257
6	10	4.4 - 5.3	58.0	-	-	11020241	-	-	-	-	-	-

												
横截面 mm ²	AWG编号	最小 - 最大 外径 毫米	每公里铜 系数	红色-白色 物料编号	黑色-白色 物料编号	橙色-白色 物料编号	紫色-黑色 物料编号	紫色-白色 物料编号	白色-蓝色 物料编号	白色-棕色 物料编号	白色-绿色 物料编号	白色-红色 物料编号
1.5	16	2.8 - 3.4	14.4	29757	11019931	-	-	11020768	11020516	11020500	11020499	11020497
2.5	14	3.4 - 4.1	24.0	29761	-	11019079	11020476	-	-	-	-	-
4	12	3.9 - 4.8	38.0	29765	11020518	11020736	-	11020425	-	-	-	-

H07V-K / 07V-K

PVC 单芯线, 细绞线



横截面 mm ²	AWG编号	最小 - 最大 外径 毫米	每公里铜 系数									
				红色-白色 物料编号	黑色-白色 物料编号	橙色-白色 物料编号	紫色-黑色 物料编号	紫色-白色 物料编号	白色-蓝色 物料编号	白色-棕色 物料编号	白色-绿色 物料编号	白色-红色 物料编号
6	10	4.4 - 5.3	58.0	29769	-	-	-	-	-	-	-	-
10	8	5.7 - 6.8	96.0	29773	-	-	-	-	-	-	-	-

横截面 mm ²	AWG编号	最小 - 最大 外径 毫米	每公里铜 系数	
				白色-黑色 物料编号
1.5	16	2.8 - 3.4	14.4	11020503

H07V-K 木盘

横截面 mm ²	AWG编号	最小 - 最大 外径 毫米	每公里铜 系数									
				黑 (RAL 9005) 物料编号	绿色-黄色 物料编号	蓝 (RAL 5015) 物料编号	棕 (RAL 8003) 物料编号	红 (RAL 3000) 物料编号	白 (RAL 9003) 物料编号	灰 (RAL 7001) 物料编号	紫 (RAL 4005) 物料编号	橙 (RAL 2003) 物料编号
4	12	3.9 - 4.8	38.0	29560	29561	29562	29563	29564	29565	29566	29567	29573
6	10	4.4 - 5.3	58.0	29574	29575	29576	29577	29578	29579	29580	29581	29587
10	8	5.7 - 6.8	96.0	26825	26826	26827	26828	26829	26830	26831	26832	26838
16	6	6.7 - 8.1	154.0	26841	26842	26843	26844	26845	26846	26847	26848	26854
25	4	8.4 - 10.2	240.0	26857	26858	26859	26860	26861	26862	26863	26864	26870
35	2	9.7 - 11.7	336.0	26873	26874	26875	26876	26877	26878	26879	26880	26886
50	1	11.5 - 13.9	480.0	26889	26890	26891	26892	26893	26894	26895	26896	26902
70	2/0	13.2 - 16.0	672.0	26905	26906	26907	26908	26909	26910	26911	26912	26918
95	3/0	15.1 - 18.2	912.0	26921	26922	26923	26924	26925	26926	26927	26928	26934
120	4/0	16.7 - 20.2	1152.0	29305	29306	29307	29308	29309	29310	29311	29312	29318
150	300 kcmil	18.6 - 22.5	1440.0	29321	29322	29323	29324	29325	29326	29327	29328	29334
185	350 kcmil	20.6 - 24.9	1776.0	29337	29338	29339	29340	29341	29342	29343	29344	29350
240	500 kcmil	23.5 - 28.4	2304.0	29353	29354	29355	29356	29357	29358	29359	29360	29366

横截面 mm ²	AWG编号	最小 - 最大 外径 毫米	每公里铜 系数		
				深蓝(RAL 5010) 物料编号	粉 (RAL 3015) 物料编号
4	12	3.9 - 4.8	38.0	29572	29569
6	10	4.4 - 5.3	58.0	29586	29583
10	8	5.7 - 6.8	96.0	26837	26834
16	6	6.7 - 8.1	154.0	26853	26850
25	4	8.4 - 10.2	240.0	26869	26866
35	2	9.7 - 11.7	336.0	26885	26882
50	1	11.5 - 13.9	480.0	26901	26898
70	2/0	13.2 - 16.0	672.0	26917	26914
95	3/0	15.1 - 18.2	912.0	26933	26930
120	4/0	16.7 - 20.2	1152.0	29317	29314
150	300 kcmil	18.6 - 22.5	1440.0	29333	29330
185	350 kcmil	20.6 - 24.9	1776.0	29349	29346
240	500 kcmil	23.5 - 28.4	2304.0	29365	29362

07V-K 木盘

横截面 mm ²	AWG编号	最小 - 最大 外径 毫米	每公里铜 系数									
				黑 (RAL 9005) 物料编号	绿色-黄色 物料编号	蓝 (RAL 5015) 物料编号	棕 (RAL 8003) 物料编号	红 (RAL 3000) 物料编号	白 (RAL 9003) 物料编号	灰 (RAL 7001) 物料编号	紫 (RAL 4005) 物料编号	黄 (RAL 1021) 物料编号
4	12	3.9 - 4.8	38.0	-	-	-	-	-	-	-	-	29568
6	10	4.4 - 5.3	58.0	-	-	-	-	-	-	-	-	29582
10	8	5.7 - 6.8	96.0	-	-	-	-	-	-	-	-	26833
16	6	6.7 - 8.1	154.0	-	-	-	-	-	-	-	-	26849
25	4	8.4 - 10.2	240.0	-	-	-	-	-	-	-	-	26865

H07V-K / 07V-K



PVC 单芯线, 细绞线

												
横截面 mm ²	AWG编号	最小 - 最大 外径 毫米	每公里铜 系数	黑 (RAL 9005) 物料编号	绿色-黄色 物料编号	蓝 (RAL 5015) 物料编号	棕 (RAL 8003) 物料编号	红 (RAL 3000) 物料编号	白 (RAL 9003) 物料编号	灰 (RAL 7001) 物料编号	紫 (RAL 4005) 物料编号	黄 (RAL 1021) 物料编号
35	2	9.7 - 11.7	336.0	-	-	-	-	-	-	-	-	26881
50	1	11.5 - 13.9	480.0	-	-	-	-	-	-	-	-	26897
70	2/0	13.2 - 16.0	672.0	-	-	-	-	-	-	-	-	26913
95	3/0	15.1 - 18.2	912.0	-	-	-	-	-	-	-	-	26929
120	4/0	16.7 - 20.2	1152.0	-	-	-	-	-	-	-	-	29313
150	300 kcmil	18.6 - 22.5	1440.0	-	-	-	-	-	-	-	-	29329
185	350 kcmil	20.6 - 24.9	1776.0	-	-	-	-	-	-	-	-	29345
240	500 kcmil	23.5 - 28.4	2304.0	-	-	-	-	-	-	-	-	29361
300	600 kcmil	26.0 - 30.5	2880.0	28878	28879	28880	28881	28882	28883	28884	28885	28886

									
横截面 mm ²	AWG编号	最小 - 最大 外径 毫米	每公里铜 系数	橙 (RAL 2003) 物料编号	绿 (RAL 6018) 物料编号	深蓝(RAL 5010) 物料编号	粉 (RAL 3015) 物料编号	透明 物料编号	蓝色-白色 物料编号
4	12	3.9 - 4.8	38.0	-	29570	-	-	29571	-
6	10	4.4 - 5.3	58.0	-	29584	-	-	29585	-
10	8	5.7 - 6.8	96.0	-	26835	-	-	26836	11020489
16	6	6.7 - 8.1	154.0	-	26851	-	-	26852	-
25	4	8.4 - 10.2	240.0	-	26867	-	-	26868	-
35	2	9.7 - 11.7	336.0	-	26883	-	-	26884	-
50	1	11.5 - 13.9	480.0	-	26899	-	-	26900	-
70	2/0	13.2 - 16.0	672.0	-	26915	-	-	26916	-
95	3/0	15.1 - 18.2	912.0	-	26931	-	-	26932	-
120	4/0	16.7 - 20.2	1152.0	-	29315	-	-	29316	-
150	300 kcmil	18.6 - 22.5	1440.0	-	29331	-	-	29332	-
185	350 kcmil	20.6 - 24.9	1776.0	-	29347	-	-	29348	-
240	500 kcmil	23.5 - 28.4	2304.0	-	29363	-	-	29364	-
300	600 kcmil	26.0 - 30.5	2880.0	28890	28888	28889	28887	-	-