KUPFERSTECKVERBINDER RJ45

Kategorie	Gehäuse	Stecker	Pole	Helukabel Art. Nr	Ader Ø	Kabel Ø	AWG Dr.	AWG Li.	UL	Klasse	Standard
Cat 5	Plastik	gerade	4	800986	max. 1,6 mm	6,1-6,9 mm	22-23	22-24/7	k. A.	IP20	Profinet
	Plastik	gerade	4	803841		4,5-8,0 mm	22-26	22-26/7	k. A.		Profinet
	Plastik	gerade	8	802920		4,5-8,0 mm	22-26/7		ja		TIA-568A
	Plastik	90° gewinkelt	8	804234		4,5-8,0 mm	23-26	26-23/7	ja		TIA-568A
	Metall	gerade – Metall	4	11024689		6,3-6,7 mm	22-24		k. A.		Profinet
	Metall	90° gewinkelt – Metall	4	11024690		6,3-6,7 mm			k. A.		Profinet
	Plastik	gerade	4	805781		4,5-9,0 mm	22-24	22-27	k. A.		Profinet
	Plastik	45° gewinkelt	4	805782		4,5-8,0 mm			k. A.		Profinet
Cat 6	Plastik	gerade	8	801318	k. A.	5,0-8,5 mm	24	24-26	k. A.	IP67	TIA-568A/B
Cat 6EA	Plastik	gerade	8	805783	max. 1,6 mm	4,5-9,0 mm	22-24	22-27	k. A.	IP20	Aufkleber
	Plastik	45° gewinkelt	8	805784		4,5-8,0 mm			k. A.		Aufkleber
Cat 6A	Metall	gerade – Metall	8	804544		5,0-9,5 mm	22-26	22-27/7	k. A.		TIA-568A