



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tubes ondulés, presse-étoupe

Plage de température -40°C à +120°C
Indice de protection IP 68 / IP 68

■ CONSTRUCTION

- Matériau: Polyamide (PA) 6

■ PROPRIÉTÉS

- sans halogène
- exempt de silicone

- exempt de cadmium
- résistant: huiles, essence, acides faibles, bases faibles

■ UTILISATION

- Raccord rapide à emboîter pour une connexion sûre et rapide. Convient aux gaines de protection à ondes parallèles de type HELUcond.

■ REMARQUES

- Testé UR
Démontage sans contact à ouverture supplémentaire. Disponible également en version coudée (45° et 90°).

Filetage de raccordement métrique

Taille	Adapté au diamètre nominal	Longueur du filetage	Ouverture de clé	UE (en pièce)	gris	noir
					Num. d'article	Num. d'article
M12 x 1,5	7,5	11,5	16	50	904797	904820
M12 x 1,5	10,0	12,0	18	50	904798	904821
M16 x 1,5	10,0	11,5	18	50	904799	904822
M16 x 1,5	12,0	11,5	21	50	904800	904823
M20 x 1,5	12,0	13,0	21	50	904801	904824
M20 x 1,5	17,0	13,0	27	50	904802	904825
M25 x 1,5	17,0	13,0	27	50	904803	904826
M25 x 1,5	23,0	13,0	34	25	904804	904827
M32 x 1,5	23,0	15,0	34	25	904861	904828
M32 x 1,5	29,0	15,0	40	25	904862	904829
M40 x 1,5	29,0	15,0	40	25	904863	904830
M40 x 1,5	37,0	17,0	55	25	904864	904831
M50 x 1,5	37,0	17,0	60	25	904865	904832
M50 x 1,5	50,0	17,0	65	10	904866	904833
M63 x 1,5	50,0	17,0	70	10	904867	904834