



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Cosses-câble

Forme de la joue

Flachsteckhülse

Plage de température

-25°C à +105°C

■ CONSTRUCTION

- Matériau: Cuivre
- Surface: étamé par galvanisation
- Isolation: Polyamide (PA)
- partiellement isolé

■ PROPRIÉTÉS

- sans halogène

■ REMARQUES

- Légende:
 Dimensions
 b - largeur flasque
 d - Diamètre intérieur logement de l'âme
 L - Longueur

Manchon pour fiche plate

Num. d'article	Type	Couleur	approx. Section nominale mm ²	Dimension du connecteur plat en mm	Version	UE (en pièce)
91431	RA 28	rouge	0,50 - 1,00	2,80 x 0,80	Manchon	100
91432	RA 29	rouge	0,50 - 1,00	2,80 x 0,50	Manchon	100
91434	RA 48	rouge	0,50 - 1,00	4,80 x 0,80	Manchon	100
91433	RA 49	rouge	0,50 - 1,00	4,80 x 0,50	Manchon	100
91435	RA 63	rouge	0,50 - 1,00	6,30 x 0,80	Manchon	100
96428	RB 28	bleu	1,50 - 2,50	2,80 x 0,80	Manchon	100
96415	RB 29	bleu	1,50 - 2,50	2,80 x 0,50	Manchon	100
91438	RB 48	bleu	1,50 - 2,50	4,80 x 0,80	Manchon	100
91439	RB 49	bleu	1,50 - 2,50	4,80 x 0,50	Manchon	100
91440	RB 63	bleu	1,50 - 2,50	6,30 x 0,80	Manchon	100
91443	RC 63	jaune	4,00 - 6,00	6,30 x 0,80	Manchon	100
91445	RC 95	jaune	4,00 - 6,00	9,50 x 1,20	Manchon	100

Fiche à broche plate

Num. d'article	Type	Couleur	approx. Section nominale mm ²	Dimension du connecteur plat en mm	Version	UE (en pièce)
98701	RA 28 M	rouge	0,50 - 1,00	2,80 x 0,80	Connecteur	100
98700	RA 29 M	rouge	0,50 - 1,00	2,80 x 0,50	Connecteur	100
98584	RA 48 M	rouge	0,50 - 1,00	4,80 x 0,80	Connecteur	100
98577	RA 49 M	rouge	0,50 - 1,00	4,80 x 0,50	Connecteur	100
91437	RA 63 M	rouge	0,50 - 1,00	6,30 x 0,80	Connecteur	100
98599	RB 48 M	bleu	1,50 - 2,50	4,80 x 0,80	Connecteur	100
91442	RB 63 M	bleu	1,50 - 2,50	6,30 x 0,80	Connecteur	100

ST-PR / FP



Num. d'article	Type	Couleur	approx. Section nominale mm ²	Dimension du connecteur plat en mm	Version	UE (en pièce)
98598	RB49 M	bleu	1,50 - 2,50	4,80 x 0,50	Connecteur	100
91444	RC 63 M	jaune	4,00 - 6,00	6,30 x 0,80	Connecteur	100