



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Porte-tubes ondulés

Plage de température -30°C à +105°C

CONSTRUCTION

- Matériau: Polyamide (PA) 6
- Inflammabilité selon UL 94

PROPRIÉTÉS

- sans halogène
- exempt de cadmium
- résistant: carburants, huiles minérales, graisses, bases faibles, acides faibles

UTILISATION

- Construction de machines et d'installations
 - Construction de robots
 - Technique d'automatisation
 - Construction automobile et navale
 - Technique ferroviaire
 - Technique d'installation
 - Construction d'armoires électriques
 - Support de gaine pour gaines de protection séparables HELUcond CO.
- Fixation rapide avec nervure intégrée qui fixe la gaine de protection également dans le sens axial

Adapté au diamètre nominal	Largeur mm	Hauteur mm	UE (en pièce)	noir
				Num. d'article
10,0	18,5	21	100	920375
14,0	24,0	25,5	100	920357
20,0	35,0	36	100	920358
23,0	42,0	43,5	50	920359
37,0	55,0	56,5	20	920360
45,0	67,0	68	20	920361