



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Raccord à bride rabattable PA

Plage de température -40°C à +110°C
temporairement à +140°C

Indice de protection IP 65

CONSTRUCTION

- Matériau: Polyamide (PA) 6
- Inflammabilité selon UL 94 (V0)

PROPRIÉTÉS

- sans halogène
- sans phosphore
- exempt de cadmium
- facile à monter, gain de temps et réduction des coûts

- résistant: carburants, huiles minérales, graisses, bases faibles, acides faibles

UTILISATION

- Coude à bride à ouvrir pour les raccords de tuyaux ou de câbles. Introduction facile de câbles pré-confectionnés en ouvrant l'angle de bride. Grande stabilité.

REMARQUES

- Testé UR
- Filetage de raccordement métrique selon EN 45545-2:2016 3x HL
- Légende:
Dimensions
TD - Diamètre du filetage
H - Hauteur
W - largeur
L - Longueur

Filetage de raccordement métrique

Taille	Hauteur mm	Largeur mm	Longueur mm	UE (en pièce)	gris	noir (RAL 9005)
					Num. d'article	Num. d'article
M16 x 1,5	35	47,0	49,0	10	920507	920513
M20 x 1,5	35	47,0	49,0	10	920508	920514
M25 x 1,5	44	65,0	69,0	10	920509	920515
M32 x 1,5	55	78,0	90,0	10	920510	920516
M40 x 1,5	66	94,0	99,0	10	920511	920517
M50 x 1,5	76	101,0	116,0	10	920512	920518