



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Presse-étoupe plastique PA

Plage de température -20°C à +100°C  
temporairement -30°C à +150°C

Indice de protection IP 68 - 5 bar / IP 66

### ■ CONSTRUCTION

- Matériau: Polyamide (PA) 6
- Joint: Caoutchouc chloroprène (CR)

### ■ PROPRIÉTÉS

- sans phosphore
- exempt de silicone
- exempt de cadmium
- décharge de traction optimale grâce aux lamelles de blocage
- facile à monter, gain de temps et réduction des coûts
- imperméabilité à l'eau, étanche à la poussière
- plages de serrage importantes
- avec protection anti-vibrations

### ■ TESTS

- Norme d'essai EN 62444

### ■ UTILISATION

- Construction de machines et d'installations
- Construction de robots
- Technique d'automatisation
- Construction automobile et navale
- Technique ferroviaire
- Technique d'installation
- Construction d'armoires électriques

### ■ REMARQUES

- Légende:  
Dimensions  
TD - Diamètre du filetage  
TL - Longueur du filetage  
SZ - Ouverture de clé

## Filetage de raccordement métrique

Taille	Ø du câble de... à mm	Longueur du filetage	Ouverture de clé	UV (en pièce)	gris	
					(RAL 7035) Num. d'article	(RAL 7001) Num. d'article
M12 x 1,5	3,0 - 6,5	8,0	15	100	<b>93908</b>	<b>93923</b>
M16 x 1,5	4,0 - 8,0	8,0	19	50	<b>93909</b>	<b>93924</b>
M16 x 1,5	5,0 - 10,0	8,0	19	50	<b>907275</b>	<b>907276</b>
M16 x 1,5	5,0 - 10,0	10,0	22	50	<b>92667</b>	<b>92668</b>
M20 x 1,5	6,0 - 12,0	10,0	24	50	<b>93910</b>	<b>93925</b>
M25 x 1,5	11,0 - 17,0	8,0	29	50	<b>93911</b>	<b>93926</b>
M32 x 1,5	15,0 - 21,0	10,0	36	25	<b>93912</b>	<b>93927</b>
M40 x 1,5	18,0 - 28,0	10,0	46	20	<b>93913</b>	<b>93928</b>
M50 x 1,5	30,0 - 38,0	18,0	60	10	<b>93914</b>	<b>93929</b>
M63 x 1,5	34,0 - 44,0	18,0	65	10	<b>93915</b>	<b>93930</b>

## Filetage de raccordement métrique - avec insert de réduction

Taille	Ø du câble de... à mm	Longueur du filetage	Ouverture de clé	UV (en pièce)	gris	gris
					(RAL 7035)	(RAL 7001)
					Num. d'article	Num. d'article
M12 x 1,5	2,0 - 5,0	8,0	15	100	<b>903532</b>	<b>903542</b>
M16 x 1,5	2,0 - 6,0	8,0	19	50	<b>903533</b>	<b>903543</b>
M20 x 1,5	5,0 - 9,0	10,0	24	50	<b>903534</b>	<b>903544</b>
M25 x 1,5	9,0 - 13,0	8,0	29	50	<b>903535</b>	<b>903545</b>
M32 x 1,5	11,0 - 15,0	10,0	36	25	<b>903536</b>	<b>903546</b>
M40 x 1,5	16,0 - 23,0	10,0	46	20	<b>903537</b>	<b>903547</b>
M50 x 1,5	25,0 - 31,0	18,0	60	10	<b>903538</b>	<b>903548</b>
M63 x 1,5	29,0 - 35,0	18,0	65	10	<b>903539</b>	<b>903549</b>

## Filetage de raccordement PG

Taille	Ø du câble de... à mm	Longueur du filetage	Ouverture de clé	UV (en pièce)	gris	gris
					(RAL 7035)	(RAL 7001)
					Num. d'article	Num. d'article
PG 7	3,0 - 6,5	8,0	15	100	<b>99300</b>	<b>99310</b>
PG 9	4,0 - 8,0	8,0	19	50	<b>99301</b>	<b>99311</b>
PG 11	5,0 - 10,0	8,0	22	50	<b>99302</b>	<b>99312</b>
PG 13,5	6,0 - 12,0	10,0	24	50	<b>99303</b>	<b>99313</b>
PG 16	10,0 - 14,0	10,0	27	50	<b>99304</b>	<b>99314</b>
PG 21	13,0 - 18,0	11,0	33	25	<b>99305</b>	<b>99315</b>
PG 29	18,0 - 25,0	11,0	42	20	<b>99306</b>	<b>99316</b>
PG 36	22,0 - 32,0	13,0	53	10	<b>99307</b>	<b>99317</b>
PG 42	30,0 - 38,0	13,0	60	10	<b>99308</b>	<b>99318</b>
PG 48	34,0 - 44,0	14,0	65	10	<b>99309</b>	<b>99319</b>

## Filetage de raccordement NPT

Taille	Ø du câble de... à mm	Longueur du filetage	Ouverture de clé	UV (en pièce)	gris	gris
					(RAL 7035)	(RAL 7001)
					Num. d'article	Num. d'article
NPT 3/8"	5,0 - 10,0	15,0	22	50	<b>92780</b>	<b>92790</b>
NPT 1/2"	6,0 - 12,0	15,0	24	50	<b>92781</b>	<b>92791</b>
NPT 1/2"	10,0 - 14,0	15,0	27	50	<b>92782</b>	<b>92792</b>
NPT 3/4"	13,0 - 18,0	15,0	33	25	<b>92783</b>	<b>92793</b>
NPT 1"	18,0 - 25,0	18,0	42	20	<b>92784</b>	<b>92794</b>