Rangierkabel PROFInet A

RJ45-HAN® 3A-IP67 180°

Kategorie 5e



Typ

Rangierkabel RJ45 HARTING HAN® 3A IP67, PROFInet A Festverlegung

Kabel

Bezeichnung:	PROFInet Typ A (SK)
Mantel-Material:	PVC
Frequenz:	bis 100 MHz

Stecker

Steckverbindertyp 1:	RJ45-Stecker IP67
Steckverbindertyp 2:	RJ45-Stecker IP67
System-Typ:	Harting IP67 HAN® 3A metall
Pinbelegung:	1:1 nach TIA/EIA 568 B

Flammwidrigkeit

nach IEC 60332-1-2

Ölbeständigkeit

nach EN60811-2-1

Normen und Standards

HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Systemkomponente bis 100 MHz der Kategorie 5, ISO 11801 (2002), EN 50173-3, IEC 61156-1, IEC 61156-5, EIA/TIA 568 B und IEC 61918. Unterstützt die PROFInet Richtlinie V4.0 (2017).

Vorzugstypen

Art.-Nr.	Mantelfarbe	Länge in Metern	VPE
801342	grün	0,5	10
801343	grün	1,0	10
801344	grün	2,0	10
801345	grün	3,0	10
801346	grün	5,0	10
801347	grün	10,0	10
801365	grün	15,0	10
801366	grün	50,0	5
801367	grün	100,0	1

Technische Änderungen vorbehalten.

Merkmale

Verbindungskabel zur Verbindung von IP67 geschützten Ethernet Applikationen nach ISO/IEC 11801 mit RJ45 Steckverbindern. Einsetzbar für fest zu installierende Verkabelungen.

Optionen

Andere Längen, Crossover-Kabel oder andere Steckertypen können wir auf Anfrage selbstverständlich auch anbieten.