

# H05V-U / H07V-U

**Cabo singelo em PVC, fio fino****H05V-U**

Seção transversal mm <sup>2</sup>	Ø externo min. - máx. mm	Peso do cobre kg / km	preto	ver/amar azul	Marrom	vermelho branco	cinza	violeta	outras cores	outras cores	outras cores	outras cores	outras cores	outras cores	outras cores	outras cores
aprox. RAL			9005	6018	5015	8003	3000	9003	7001	4005	-	-	-	-	-	-

**Acondicionamento****Anel em uma caixa (100m)****H05V-U Ring**

Cód. 0,5	1,9 - 2,3	4,8	28761	28762	28763	28764	28765	28766	28767	28768	-	-	-	-	-	-
Cód. 0,75	2,1 - 2,5	7,2	28769	28770	28771	28772	28773	28774	28775	28776	-	-	-	-	-	-
Cód. 1	2,2 - 2,7	9,6	28777	28778	28779	28780	28781	28782	28783	28784	-	-	-	-	-	-

**Acondicionamento****Bobina (com diferentes capacidades)****H05V-U bobina**

Cód. 0,5	1,9 - 2,3	4,8	26937	26938	26939	26940	26941	26942	26943	26944	-	-	-	-	-	-
Cód. 0,75	2,1 - 2,5	7,2	26945	26946	26947	26948	26949	26950	26951	26952	-	-	-	-	-	-
Cód. 1	2,2 - 2,7	9,6	26953	26954	26955	26956	26957	26958	26959	26960	-	-	-	-	-	-

**Acondicionamento****Anel em uma caixa (100m)****H07V-U Ring**

Cód. 1,5	2,6 - 3,2	14,4	28785	28786	28787	28788	28789	28790	28791	28792	-	-	-	-	-	-
Cód. 2,5	3,2 - 3,9	24,0	28793	28794	28795	28796	28797	28798	28799	28800	-	-	-	-	-	-
Cód. 4	3,6 - 4,4	38,0	28801	28802	28803	28804	28805	28806	28807	28808	-	-	-	-	-	-
Cód. 6	4,1 - 5,0	58,0	28809	28810	28811	28812	28813	28814	28815	28816	-	-	-	-	-	-
Cód. 10	5,3 - 6,4	96,0	28817	28818	28819	28820	28821	28822	28823	28824	-	-	-	-	-	-

**Acondicionamento****Bobina****H07V-U tambor**

Cód. 1,5	2,6 - 3,2	14,4	28145	28146	28147	28148	28149	28150	28151	28152	-	-	-	-	-	-
Cód. 2,5	3,2 - 3,9	24,0	28153	28154	28155	28156	28157	28158	28159	28160	-	-	-	-	-	-
Cód. 4	3,6 - 4,4	38,0	28161	28162	28163	28164	28165	28166	28167	28168	-	-	-	-	-	-
Cód. 6	4,1 - 5,0	58,0	28169	28170	28171	28172	28173	28174	28175	28176	-	-	-	-	-	-
Cód. 10	5,3 - 6,4	96,0	28177	28178	28179	28180	28181	28182	28183	28184	-	-	-	-	-	-

As dimensões e especificações podem ser alteradas sem aviso prévio.. (RK01)



Acessórios disponíveis podem ser encontrados no Capítulo X.

- Luvas - ADI
- Luvas - ADU