


### Typ Vorzugstypen

Steckertyp:

ST / ST




### Verbindungskabel I-VH 2x1 (Glasfaser)

| Art.-Nr. | Faserart              | Länge in Metern | Mantel-farbe | VPE |
|----------|-----------------------|-----------------|--------------|-----|
| 803161   | Multimode G50/125 OM2 | 1               | orange       | 10  |
| 80983    | Multimode G50/125 OM2 | 2               | orange       | 10  |
| 801175   | Multimode G50/125 OM2 | 3               | orange       | 10  |
| 801176   | Multimode G50/125 OM2 | 5               | orange       | 10  |
| 805796   | Multimode G50/125 OM3 | 1               | türkis       | 10  |
| 802442   | Multimode G50/125 OM3 | 2               | türkis       | 10  |
| 805797   | Multimode G50/125 OM3 | 3               | türkis       | 10  |
| 805798   | Multimode G50/125 OM3 | 5               | türkis       | 10  |
| 80636    | Multimode G62,5/125   | 2               | orange       | 10  |
| 805799   | Single-Mode E9/125    | 1               | gelb         | 10  |
| 81043    | Single-Mode E9/125    | 2               | gelb         | 10  |
| 805800   | Single-Mode E9/125    | 3               | gelb         | 10  |
| 805801   | Single-Mode E9/125    | 5               | gelb         | 10  |

Steckertyp:


SC-Duplex / ST



| Art.-Nr. | Faserart              | Länge in Metern | Mantel-farbe | VPE |
|----------|-----------------------|-----------------|--------------|-----|
| 803163   | Multimode G50/125 OM2 | 1               | orange       | 10  |
| 81053    | Multimode G50/125 OM2 | 2               | orange       | 10  |
| 803164   | Multimode G50/125 OM2 | 3               | orange       | 10  |
| 803165   | Multimode G50/125 OM2 | 5               | orange       | 10  |
| 805790   | Multimode G50/125 OM3 | 1               | türkis       | 10  |
| 802444   | Multimode G50/125 OM3 | 2               | türkis       | 10  |
| 81055    | Single-Mode E9/125    | 2               | gelb         | 10  |
| 805791   | Multimode G50/125 OM3 | 3               | türkis       | 10  |
| 805792   | Multimode G50/125 OM3 | 5               | türkis       | 10  |
| 81054    | Multimode G62,5/125   | 2               | orange       | 10  |
| 805793   | Single-Mode E9/125    | 1               | gelb         | 10  |
| 805794   | Single-Mode E9/125    | 3               | gelb         | 10  |
| 805795   | Single-Mode E9/125    | 5               | gelb         | 10  |

Steckertyp:

SC-Duplex / SC-Duplex




| Art.-Nr. | Faserart              | Länge in Metern | Mantel-farbe | VPE |
|----------|-----------------------|-----------------|--------------|-----|
| 803162   | Multimode G50/125 OM2 | 1               | orange       | 10  |
| 81050    | Multimode G50/125 OM2 | 2               | orange       | 10  |
| 805078   | Multimode G50/125 OM3 | 1               | türkis       | 10  |
| 802443   | Multimode G50/125 OM3 | 2               | türkis       | 10  |
| 805079   | Multimode G50/125 OM3 | 3               | türkis       | 10  |
| 805712   | Multimode G50/125 OM3 | 5               | türkis       | 10  |
| 81051    | Multimode G62,5/125   | 2               | orange       | 10  |
| 800423   | Single-Mode E9/125    | 1               | gelb         | 10  |
| 81052    | Single-Mode E9/125    | 2               | gelb         | 10  |
| 800424   | Single-Mode E9/125    | 3               | gelb         | 10  |
| 805715   | Single-Mode E9/125    | 5               | gelb         | 10  |

Fortsetzung ►

Steckertyp:

LC-Duplex /  
LC-Duplex



| Art.-Nr. | Faserart              | Länge<br>in Metern | Mantel-<br>farbe | VPE |
|----------|-----------------------|--------------------|------------------|-----|
| 803166   | Multimode G50/125 OM2 | 1                  | orange           | 10  |
| 802447   | Multimode G50/125 OM2 | 2                  | orange           | 10  |
| 803167   | Multimode G50/125 OM2 | 3                  | orange           | 10  |
| 803168   | Multimode G50/125 OM2 | 5                  | orange           | 10  |
| 805076   | Multimode G50/125 OM3 | 1                  | türkis           | 10  |
| 802445   | Multimode G50/125 OM3 | 2                  | türkis           | 10  |
| 805077   | Multimode G50/125 OM3 | 3                  | türkis           | 10  |
| 805714   | Multimode G50/125 OM3 | 5                  | türkis           | 10  |
| 802449   | Multimode G62,5/125   | 2                  | orange           | 10  |
| 805045   | Single-Mode E9/125    | 1                  | gelb             | 10  |
| 802451   | Single-Mode E9/125    | 2                  | gelb             | 10  |
| 805046   | Single-Mode E9/125    | 3                  | gelb             | 10  |
| 805717   | Single-Mode E9/125    | 5                  | gelb             | 10  |

Steckertyp:


LC-Duplex / ST



| Art.-Nr. | Faserart              | Länge<br>in Metern | Mantel-<br>farbe | VPE |
|----------|-----------------------|--------------------|------------------|-----|
| 803171   | Multimode G50/125 OM2 | 1                  | orange           | 10  |
| 803172   | Multimode G50/125 OM2 | 3                  | orange           | 10  |
| 803173   | Multimode G50/125 OM2 | 5                  | orange           | 10  |
| 805802   | Multimode G50/125 OM3 | 1                  | türkis           | 10  |
| 803174   | Multimode G50/125 OM3 | 2                  | türkis           | 10  |
| 805804   | Multimode G50/125 OM3 | 3                  | türkis           | 10  |
| 805803   | Multimode G50/125 OM3 | 5                  | türkis           | 10  |
| 803175   | Multimode G62,5/125   | 2                  | orange           | 10  |
| 805805   | Single-Mode E9/125    | 1                  | gelb             | 10  |
| 803176   | Single-Mode E9/125    | 2                  | gelb             | 10  |
| 805807   | Single-Mode E9/125    | 3                  | gelb             | 10  |
| 805806   | Single-Mode E9/125    | 5                  | gelb             | 10  |

Steckertyp:

LC-Duplex /  
SC-Duplex



| Art.-Nr. | Faserart              | Länge<br>in Metern | Mantel-<br>farbe | VPE |
|----------|-----------------------|--------------------|------------------|-----|
| 803169   | Multimode G50/125 OM2 | 1                  | orange           | 10  |
| 802448   | Multimode G50/125 OM2 | 2                  | orange           | 10  |
| 803170   | Multimode G50/125 OM2 | 5                  | orange           | 10  |
| 805074   | Multimode G50/125 OM3 | 1                  | türkis           | 10  |
| 802446   | Multimode G50/125 OM3 | 2                  | türkis           | 10  |
| 805075   | Multimode G50/125 OM3 | 3                  | türkis           | 10  |
| 805713   | Multimode G50/125 OM3 | 5                  | türkis           | 10  |
| 802450   | Multimode G62,5/125   | 2                  | orange           | 10  |
| 802482   | Single-Mode E9/125    | 1                  | gelb             | 10  |
| 802452   | Single-Mode E9/125    | 2                  | gelb             | 10  |
| 801836   | Single-Mode E9/125    | 3                  | gelb             | 10  |
| 805716   | Single-Mode E9/125    | 5                  | gelb             | 10  |

Technische Änderungen vorbehalten.

## Anwendung

### Optionen

Verbindungskabel von HELUCOM® werden zur Verkabelung von Endgeräten eingesetzt.

Auf Anfrage sind auch andere Bestückungsvarianten wie E2000, FC/PC, F-SMA oder DIN lieferbar. Ebenso werden auch 8° oder 9° Schrägschliffe bei den dementsprechenden Steckertypen gefertigt.