HELUTOOL HAP 60-2

TECHNISCHE DATEN

Akkupresse im Koffer

VERWENDUNG

- Zum Verarbeiten von Kabelschuhen und Verbindern bis 300mm²
- Schneller Vorschub im Niederdruck dank Doppel-Kolbenhydraulik
- Variable Geschwindigkeit zum positionieren des Werkzeuges
- Ergonomisches Design für ermüdungsfreies Arbeiten
- Servicefreundliche, kompakte Bauweise
- Zwei-Komponentengriff mit optimaler Gewichtsverteilung
- Leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku 18 V
- LED zur Beleuchtung des Arbeitsbereiches
- Pressbereich: 6-300 mm²
- Presskraft: ca. 60 kN
- Kopfdrehung: 340°
- Hub-/ Öffnungsweite: 17 mm
- Akkuspannung: 18 V
- Gewicht inkl. Akku: ca. 4,4 kg
- Werkzeugmaße: 334 x 331 x 75 mm

Art.-Nr.	Typ	VPE (in St.)
908494	HAP 60-2	1

HINWEISE

- Exklusiv Presseinsätze
  Passende Presseinsätze:
  HELU-S-PE-SK und HELU-S-PE-WM.
  Weitere Presseinsätze auf Anfrage.

  Lieferumfang:
  Akkupresse
  Akku
  Hartschalenkoffer mit Tiefzieheinsatz
  Ladegerät
  Tragegurt
  Gebrauchsanweisung

28.09.2023 / Technische Änderungen vorbehalten; Aufdruck im Bild rein exemplarisch