# TY-RAP® Detektierbare Kabelbinder



## TY-RAP® Detektierbare Kabelbinder

- Erkennbar durch Metalldetektoren, die so empfindlich sind, dass sie eine Eisenkugel von 1,5mm Durchmesser erkennen.
- Erkennbar durch Röntgengeräte
- Einfache visuelle Erkennung durch die blaue Farbe
- Hilft ihrem Unternehmen, die HACCP EU-Richtlinie umzusetzen
- Für den Einsatz in flüssigkeitsverarbeitenden Umgebungen

## Material

- halogenfrei

## Hinweise

Verfügbar in den Ausführungen:
- PA 6.6
- Polypropylen

## Technische Daten

Temperaturbereich: -40°C bis +85°C

Entflammbarkeit nach UL 94: V2

### PA 6.6

| Artikel-Nr. blau | Typ | Länge mm | Breite mm | Bündel-Ø mm | Belast-barkeit N | VPE Stück | Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von bis 1000 | 1001 - 5000 | 5001 - 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908524 | TY523M-NDT | 92,0 | 2,4 | 16,0 | 80,0 | 100 | 8,30 | 7,50 | 7,30 |
| 908525 | TY524M-NDT | 140,0 | 3,6 | 29,0 | 180,0 | 100 | 9,80 | 8,90 | 8,60 |
| 908526 | TY525M-NDT | 186,0 | 4,8 | 45,0 | 220,0 | 100 | 13,50 | 12,20 | 11,80 |
| 908527 | TY528M-NDT | 360,0 | 4,8 | 102,0 | 220,0 | 100 | 27,80 | 25,20 | 24,30 |
| 908528 | TY527M-NDT | 340,0 | 7,0 | 90,0 | 540,0 | 50 | 46,30 | 41,90 | 40,50 |

### Polypropylen

| Artikel-Nr. blau | Typ | Länge mm | Breite mm | Bündel-Ø mm | Belast-barkeit N | VPE Stück | Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von bis 1000 | 1001 - 5000 | 5001 - 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908529 | TY523M-PDT | 92,0 | 2,4 | 16,0 | 80,0 | 100 | 10,10 | 9,20 | 8,80 |
| 908530 | TY525M-PDT | 186,0 | 4,8 | 45,0 | 130,0 | 100 | 16,30 | 14,80 | 14,30 |
| 908531 | TY528M-PDT | 360,0 | 4,8 | 102,0 | 130,0 | 100 | 31,10 | 28,20 | 27,20 |
| 908532 | TY527M-PDT | 340,0 | 7,0 | 90,0 | 270,0 | 50 | 56,10 | 50,90 | 49,10 |

Technische Änderungen vorbehalten.



HELUKABEL®