TY-RAP® with label

TECHNISCHE DATEN

Stahlzunge-Kabelbinder

Temperaturbereich	-60°C bis +85°C

AUFBAU

- Material: Polyamid (PA) 6.6
- mit Stahlnasenverschluss aus korrosionsbeständigem, unmagnetischem Stahl
- Entflammbarkeit nach UL 94 (V2)

EIGENSCHAFTEN

- halogenfrei
- silikonfrei

VERWENDUNG

- Der Binder bietet ein hervorragendes Abbindeverhalten auch unter schwierigsten Bedingungen wie Wärme, Kälte, Feuchtigkeit usw. und ist unempfindlich gegenüber Vibrationen und Einflüssen von Außen.

HINWEISE

- TY-RAP® (Sondertypen)

Beschriftungsfeld unterhalb des Verschlusskopfes

Typ	Länge mm	Breite mm	Bündel Ø mm	Belastbarkeit N	Feld B x H mm	VPE (in St.)	transparent Art.-Nr.
TY 51M	92,0	2,4	16	80	25,40 x 7,90	500	**91108**
TY 512M	210,0	2,4	51	80	25,40 x 7,90	1000	**91109**
TY 46M	184,0	4,8	45	220	13,10 x 27,00	1000	**91111**
TY 48M	360,0	4,8	102	220	13,10 x 57,20	1000	**91110**
TY 46MD	184,0	4,8	45	220	29,70 x 27,00	500	**91112**
TY 46MT	184,0	4,8	45	220	46,00 x 27,00	500	**91113**
TY 46MF	184,0	4,8	45	220	63,10 x 27,00	250	**91114**

Beschriftungsfeld oberhalb des Verschlusskopfes

Typ	Länge mm	Breite mm	Bündel Ø mm	Belastbarkeit N	Feld B x H mm	VPE (in St.)	transparent Art.-Nr.
TY 53M	102,0	2,4	16	80	20,60 x 9,30	500	**91106**
TY 532M	212,0	2,4	51	80	20,60 x 9,30	1000	**91107**

17.01.2024 / Technische Änderungen vorbehalten; Aufdruck im Bild rein exemplarisch