IREV-S Innenraum-Endverschluss zum Schrumpfen

IREV-S

Innenraum-Endverschlüsse für alle Einleiter und Dreileiter. Mittelspannungskunststoffkabel mit unterschiedlichen Leitschichten und Schirmgestaltungen bis 18/30(36)kV.

Eigenschaften

- sichere Feldsteuerung
- einfache Montage
- breiter Anwendungsbereich
- ausgezeichnetes Fremdschichtverhalten
- unbegrenzte Lagerfähigkeit
- sofortige Betriebsbereitschaft

Hinweise

- Für Kabel mit Kupfergewebeschirm ist ein zusätzlicher Erdungssatz notwendig.
- ohne Rohrkabelschuhe
- 1 VPE = 1 Satz á 3 Stück

Lieferumfang

- Verpackungseinheit: 1
- aufschiebbares Silikon-Feldsteuerelement
- Dichtband
- kriechstromfester, witterungsbeständiger Wärmeschrumpfschlauch
- Montageanleitung
- aufschiebbare Silikonschirme

Einleiter

Artikel-Nr.	Typ	Nennspannung Uo/U(Um)	Querschnitt mm²	VPE Stück	Netto EUR/Stück bei Abnahme von 1	2 - 5	6 - 10
93190	IREV-S12/1	6/10kV	10,0 - 25,0	1	40,80	39,20	37,50
93191	IREV-S12/1	6/10kV	25,0 - 95,0	1	44,00	42,20	40,40
94420	IREV-S12/1	6/10kV	95,0 - 240,0	1	49,50	47,50	45,50
93192	IREV-S12/1	6/10kV	150,0 - 400,0	1	52,20	50,10	48,00
93193	IREV-S12/1	6/10kV	240,0 - 500,0	1	60,90	58,40	55,90
94421	IREV-S12/1	6/10kV	400,0 - 800,0	1	92,80	89,00	85,10
94422	IREV-S12/1	6/10kV	800,0 - 1000,0	1	114,20	109,50	104,70
94423	IREV-S24/1	12/20kV	10,0 - 35,0	1	51,90	49,80	47,70
93194	IREV-S24/1	12/20kV	25,0 - 150,0	1	55,80	53,50	51,20
93195	IREV-S24/1	12/20kV	70,0 - 240,0	1	60,90	58,40	55,90
93196	IREV-S24/1	12/20kV	120,0 - 300,0	1	66,40	63,70	60,90
93197	IREV-S24/1	12/20kV	240,0 - 500,0	1	97,70	93,60	89,60
94424	IREV-S24/1	12/20kV	630,0 - 1000,0	1	134,20	128,70	123,10
93198	IREV-S36/1	18/30kV	35,0 - 70,0	1	125,10	119,90	114,80
94425	IREV-S36/1	18/30kV	50,0 - 150,0	1	134,90	129,30	123,70
93199	IREV-S36/1	18/30kV	150,0 - 400,0	1	152,10	145,70	139,30
93200	IREV-S36/1	18/30kV	500,0 - 800,0	1	212,40	203,50	194,50

Dreileiter

Artikel-Nr.	Typ	Nennspannung Uo/U(Um)	Querschnitt mm²	VPE Stück	Netto EUR/Stück bei Abnahme von 1	2 - 5	6 - 10
94435	IREV-S12/3	6/10kV	10,0 - 25,0	1	69,20	66,30	63,40
93201	IREV-S12/3	6/10kV	25,0 - 95,0	1	81,00	77,60	74,20
93202	IREV-S12/3	6/10kV	95,0 - 240,0	1	96,20	92,20	88,20
93203	IREV-S12/3	6/10kV	150,0 - 400,0	1	110,40	105,80	101,20
94436	IREV-S24/3	12/20kV	10,0 - 35,0	1	92,80	88,90	85,00
94437	IREV-S24/3	12/20kV	25,0 - 95,0	1	105,50	101,10	96,70
94438	IREV-S24/3	12/20kV	70,0 - 240,0	1	121,10	116,10	111,10
94439	IREV-S24/3	12/20kV	120,0 - 300,0	1	134,00	128,40	122,90

Technische Änderungen vorbehalten.

13.07.2017 / Technische Änderungen vorbehalten.