


KVA MFDE

aus Weich-PVC



TECHNISCHE DATEN

PVC-Mehrfachdichteinsatz

Temperaturbereich -20°C bis +105°C

AUFBAU

- Material: Weich-PVC

- Maschinen- und Anlagenbau
- Roboterbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug - und Schiffsbau
- Bahntechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau
- Zur Bestückung von KVA-Verschraubungskörpern.

VERWENDUNG

HINWEISE

- Legende:
Abmessungen
W - Breite
a - Durchmesser der Bohrung

Art.-Nr.	Größe	Größe	Farbe der Dichteinsätze	Anzahl Bohrungen x Kabel-Ø mm	VPE (in St.)
96050	PG 9	M16 x 1,5	weiß	2 x 1,0	100
96051	PG 9	M16 x 1,5	weiß	2 x 3,0	100
96052	PG 9	M16 x 1,5	weiß	4 x 3,0	100
96053	PG 9	M16 x 1,5	weiß	2 x 4,0	100
96054	PG 9	M16 x 1,5	weiß	1 x 5,0	100
96055	PG 11	M20 x 1,5	weiß	6 x 2,0	100
96058	PG 11	M20 x 1,5	weiß	2 x 3,0	100
96059	PG 11	M20 x 1,5	weiß	3 x 3,0	100
96485	PG 11	M20 x 1,5	weiß	2 x 4,0	100
97277	PG 11	M20 x 1,5	weiß	4 x 4,0	100
96060	PG 11	M20 x 1,5	weiß	2 x 5,0	100
96062	PG 13,5	M20 x 1,5	weiß	3 x 2,0	100
96063	PG 13,5	M20 x 1,5	weiß	10 x 2,0	100
96064	PG 13,5	M20 x 1,5	weiß	2 x 3,0	100
96065	PG 13,5	M20 x 1,5	weiß	3 x 3,0	100
96621	PG 13,5	M20 x 1,5	weiß	3 x 4,0	100
96067	PG 13,5	M20 x 1,5	weiß	2 x 5,0	100
96068	PG 13,5	M20 x 1,5	weiß	2 x 6,0	100
96069	PG 16	M25 x 1,5	weiß	7 x 2,0	50
96438	PG 16	M25 x 1,5	weiß	3 x 3,0	50
97512	PG 16	M25 x 1,5	weiß	5 x 3,0	50
97513	PG 16	M25 x 1,5	weiß	7 x 3,0	50
96436	PG 16	M25 x 1,5	weiß	8 x 3,0	50
96070	PG 16	M25 x 1,5	weiß	2 x 4,0	50
97472	PG 16	M25 x 1,5	weiß	3 x 4,0	50
96071	PG 16	M25 x 1,5	weiß	4 x 4,0	50

Art.-Nr.	Größe	Größe	Farbe der Dichteinsätze	Anzahl Bohrungen x Kabel-Ø mm	VPE (in St.)
97473	PG 16	M25 x 1,5	weiß	5 x 4,0	50
96072	PG 16	M25 x 1,5	weiß	6 x 4,0	50
96073	PG 16	M25 x 1,5	weiß	2 x 6,0	50
96723	PG 16	M25 x 1,5	weiß	3 x 6,0	100
96443	PG 16	M25 x 1,5	weiß	4 x 6,0	50
96074	PG 16	M25 x 1,5	weiß	3 x 7,0	50
96075	PG 16	M25 x 1,5	weiß	2 x 8,0	50
96076	PG 21	M32 x 1,5	weiß	21 x 2,0	50
96077	PG 21	M32 x 1,5	weiß	8 x 3,0	50
96078	PG 21	M32 x 1,5	weiß	6 x 4,0	50
96079	PG 21	M32 x 1,5	weiß	8 x 4,0	50
96080	PG 21	M32 x 1,5	weiß	4 x 5,0	50
96926	PG 21	M32 x 1,5	weiß	8 x 5,0	50
96714	PG 21	M32 x 1,5	weiß	6 x 5,5	25
96439	PG 21	M32 x 1,5	weiß	2 x 6,0	50
96081	PG 21	M32 x 1,5	weiß	4 x 6,0	50
96230	PG 21	M32 x 1,5	weiß	4 x 6,5	50
96231	PG 21	M32 x 1,5	weiß	5 x 6,5	50
96082	PG 21	M32 x 1,5	weiß	6 x 6,5	50
96083	PG 21	M32 x 1,5	weiß	3 x 7,0	50
96441	PG 21	M32 x 1,5	weiß	4 x 7,0	50
96445	PG 21	M32 x 1,5	weiß	2 x 8,0	50
96638	PG 21	M32 x 1,5	weiß	3 x 8,0	25
96084	PG 21	M32 x 1,5	weiß	4 x 8,0	50
96085	PG 21	M32 x 1,5	weiß	2 x 9,0	50
96232	PG 21	M32 x 1,5	weiß	3 x 9,0	50

KVA MFDE

aus Weich-PVC

Art.-Nr.	Größe	Größe	Farbe der Dicht-einsätze	Anzahl Bohrungen x Kabel-Ø mm	VPE (in St.)
96088	PG 29	M40 x 1,5	weiß	6 x 6,0	25
96086	PG 29	M40 x 1,5	weiß	10 x 6,0	25
96087	PG 29	M40 x 1,5	weiß	4 x 6,5	25
97289	PG 29	M40 x 1,5	weiß	8 x 6,5	25
96238	PG 29	M40 x 1,5	weiß	7 x 7,0	25
96089	PG 29	M40 x 1,5	weiß	6 x 8,0	25
96090	PG 29	M40 x 1,5	weiß	4 x 9,0	25
96091	PG 29	M40 x 1,5	weiß	5 x 9,0	25
96092	PG 29	M40 x 1,5	weiß	5 x 10,0	25
96093	PG 29	M40 x 1,5	weiß	2 x 11,0	25

Art.-Nr.	Größe	Größe	Farbe der Dicht-einsätze	Anzahl Bohrungen x Kabel-Ø mm	VPE (in St.)
97448	PG 29	M40 x 1,5	weiß	3 x 11,0	25
96237	PG 29	M40 x 1,5	weiß	2 x 13,0	25
96095	PG 36	M50 x 1,5	weiß	15 x 5,0	25
97853	PG 36	M50 x 1,5	weiß	13 x 7,0	25
96235	PG 36	M50 x 1,5	weiß	7 x 9,0	25
96094	PG 36	M50 x 1,5	weiß	8 x 9,0	25
96096	PG 36	M50 x 1,5	weiß	3 x 10,0	25
96236	PG 36	M50 x 1,5	weiß	4 x 13,0	25
96097	PG 36	M50 x 1,5	weiß	2 x 15,0	25