


HELUPOWER® CU-STRAP FLAT BRAIDED BARE



TECHNISCHE DATEN

Cu-Masseband

Temperaturbereich -20°C bis +125°C
Einzeldrahtdurchmesser 0,2 mm

AUFBAU

- Material: Kupfer blank

EIGENSCHAFTEN

- abgerundete Kontakte
- Kontaktflächen aus nahtlos gepresster Hülse
- für wiederholte Biegebeanspruchung geeignet

VERWENDUNG

- Automobilindustrie
- Bahnindustrie und Schienenfahrzeuge
- Roboteranlagen
- Schaltschrankbau
- Energiesektor
- Steuerpulteinheiten
- für Erdungszwecke
- für EMV-Anwendungen (Entstörung)

HINWEISE

- Legende:
 Abmessungen
 B1 - Bohrung
 B2 - Bohrung
 L - Länge

Art.-Nr.	Nennquerschnitt mm²	Länge L mm	Bohrung B1 / B2 mm
11026932	10	200,0	5,5 / 5,5
11026937	10	400,0	5,5 / 5,5
11026933	10	200,0	6,5 / 6,5
11026935	10	300,0	6,5 / 6,5
11026938	10	400,0	6,5 / 6,5
11026940	10	500,0	6,5 / 6,5
11026942	10	700,0	6,5 / 6,5
11026934	10	200,0	8,5 / 8,5
11026936	10	300,0	8,5 / 8,5
11026939	10	400,0	8,5 / 8,5
11026941	10	500,0	8,5 / 8,5
11026943	16	200,0	6,5 / 6,5
11026945	16	300,0	6,5 / 6,5
11026947	16	400,0	6,5 / 6,5
11026949	16	500,0	6,5 / 6,5
11026944	16	200,0	8,5 / 8,5
11026946	16	300,0	8,5 / 8,5
11026948	16	400,0	8,5 / 8,5
11026950	16	500,0	8,5 / 8,5
11026951	16	600,0	8,5 / 8,5

Art.-Nr.	Nennquerschnitt mm²	Länge L mm	Bohrung B1 / B2 mm
11026955	25	400,0	6,5 / 6,5
11026952	25	200,0	8,5 / 8,5
11026953	25	250,0	8,5 / 8,5
11026954	25	300,0	8,5 / 8,5
11026956	25	500,0	8,5 / 8,5
11026960	35	1200,0	8,5 / 8,5
11026957	35	350,0	8,5 / 8,5
11026958	35	400,0	8,5 / 8,5
11026959	35	500,0	8,5 / 8,5
11026961	50	150,0	6,5 / 6,5
11026962	50	150,0	8,5 / 8,5
11026964	50	400,0	8,5 / 8,5
11026963	50	300,0	10,5 / 10,5
11026965	70	1500,0	10,5 / 10,5
11026966	70	300,0	10,5 / 10,5
11026967	70	450,0	10,5 / 10,5
11026968	70	600,0	10,5 / 10,5
11026981	70	800,0	10,5 / 10,5
11026982	120	120,0	10,5 / 10,5