




# HELU-AZK-H-CU BARE



## TECHNISCHE DATEN

### Pressabzweigklemmen

#### ■ AUFBAU

- Material: Kupfer nach DIN EN 13601
- Oberfläche: blank

#### ■ VERWENDUNG

- Pressabzweigklemmen in H-Form zur Herstellung von Kabelabzweigungen
- zur Verwendung in Umspannwerken

#### ■ HINWEISE

- Empfohlenes Pressverfahren: Spezial-Pressung für CU Abzweigklemmen H-Form
- Legende:  
Abmessungen  
A - Höhe  
B - Breite  
C - Innendurchmesser  
L - Länge

| Art.-Nr. | Querschnitt Hauptleiter/<br>Abzweig mm <sup>2</sup> | Höhe A mm | Breite B mm | Innendurchmesser C mm | Länge L mm | Gewicht in<br>kg/1000 St. | VPE (in St.) |
|----------|-----------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------------------|------------|---------------------------|--------------|
| 11027381 | 70                                                  | 34        | 17,0        | 10,8                  | 28,0       | 65,1                      | 25           |
| 11027382 | 95                                                  | 40        | 22,0        | 13,0                  | 30,0       | 103,0                     | 25           |
| 11027383 | 120                                                 | 45        | 24,0        | 15,5                  | 25,0       | 99,6                      | 25           |