

Rangierkabel USB INDUSTRIE

Steckertyp A



USB 2.0



Typ

Rangierkabel USB 2.0 A, USB Industrial - Schleppketteneinsatz

Kabel

Bezeichnung:
Mantel-Material:
Frequenz:

USB 2.0 Leitung geschirmt PUR, bis 5,0m
PUR
bis 400 MHz

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 1:
Steckverbindertyp Anschluss 2:

USB A
USB A

Flammwidrigkeit

nach IEC 60332-1-2

Normen und Standards

HELUKABEL® CONNECTING SYSTEMS® Systemkomponente bis 400 MHz nach USB 2.0 Standard. Geeignet für Anwendungen wie Bildverarbeitung (z.B. Überwachungskameras) oder Mess- und Regeltechnik.

Vorzugstypen

Art.-Nr.	Mantelfarbe	Länge in Metern	VPE
802464	violett	0,5	10
802465	violett	1,0	10
802466	violett	2,0	10
802467	violett	3,0	10
802468	violett	5,0	10

Technische Änderungen vorbehalten.

Merkmale

- Geeignet als Patchkabel für den rauen und Einsatz
- Geeignet für Schleppketten- und andere dauerbewegte Applikationen
- Einsatztemperatur von -20°C bis +60°C
- Datenübertragungsrate bei Highspeed - Nutzung max. 480 Mbit/s
- 5,0m maximale Übertragungsstrecke zum Endgerät.
- Geeignet für den Bereich Light-Duty.

Optionen

Andere Längen, Steckertypen für IP Anwendungen können wir auf Anfrage selbstverständlich auch anbieten.