



TECHNISCHE DATEN

Gewindelose PA-Kabelverschraubung

Temperaturbereich	-25°C bis +100°C
Schutzart	IP 68 - 5 bar

AUFBAU

- Material: Polyamid (PA) 6, V2 nach UL 94
- Dichtung: Chloropren-Kautschuk (CR)
- O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)

EIGENSCHAFTEN

- halogenfrei
- optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
- montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
- eng nebeneinander montierbar

- wasserdicht, staubdicht
- große Klemmbereiche
- keine Kontermutter notwendig

VERWENDUNG

- Maschinen- und Anlagenbau
- Automatisierungstechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau
- Für einfache und schnelle Montage.

HINWEISE

- Legende:
Abmessungen
TD - Gewindedurchmesser
W - Wanddicke
SZ - Schlüsselweite

Wandstärken 1mm bis 2,5mm

Größe	Kabel-Ø von / bis mm	Schlüssel- weite mm	VPE (in St.)	grau	grau	schwarz
				(RAL 7035) Art.-Nr.	(RAL 7001) Art.-Nr.	(RAL 9005) Art.-Nr.
M12	2,5 - 6,5	15	50	903120	903140	903130
M16	6,0 - 9,5	20	50	903121	903141	903131
M20	7,0 - 12,0	24	50	903122	903142	903132
M25	11,0 - 16,0	28	25	903123	903143	903133
M32	14,0 - 21,0	36	25	903124	903144	903134

Wandstärken 2,5mm bis 4mm

Größe	Kabel-Ø von / bis mm	Schlüssel- weite mm	VPE (in St.)	grau	grau	schwarz
				(RAL 7035) Art.-Nr.	(RAL 7001) Art.-Nr.	(RAL 9005) Art.-Nr.
M12	2,5 - 6,5	15	50	903125	903145	903135
M16	6,0 - 9,5	20	50	903126	903146	903136
M20	7,0 - 12,0	24	50	903127	903147	903137
M25	11,0 - 16,0	28	25	903128	903148	903138
M32	14,0 - 21,0	36	25	903129	903149	903139

Wandstärken 1mm bis 4mm

Größe	Kabel-Ø von / bis mm	Schlüssel- weite mm	VPE (in St.)	grau	grau	schwarz
				(RAL 7035) Art.-Nr.	(RAL 7001) Art.-Nr.	(RAL 9005) Art.-Nr.
M40	19,0 - 27,5	46	10	900015	904278	904280
M50	26,0 - 34,0	55	10	900016	-	-
M50	26,0 - 34,0	55	5	-	904279	904281