


TROMTRAK 1250



TECHNISCHE DATEN

Fahrbarer Trommelabwickler

■ AUFBAU

- mit Achse

■ VERWENDUNG

- Für die Zuführung von Wickelgütern.
Zweifach gelagerte Achsen.
Gleichmäßiges Ablaufverhalten durch einstellbare Bremse.
Angebaute, feststellbare Lenkrollen.

Art.-Nr.	Typ	Farbe	Gewicht ca. kg/km	Tragkraft kg	Trommel-Ø min - max mm	Trommelbreite mm	VPE (in St.)
904769	TROMTRAK 1250	grau (RAL 7005)	58,0	1000	600 - 1250	890	1