



TECHNISCHE DATEN

Stahlzunge-Kabelbinder

Temperaturbereich -60°C bis +85°C

AUFBAU

- Material: Polyamid (PA) 6.6
- Entflammbarkeit nach UL 94 (V2)

EIGENSCHAFTEN

- halogenfrei
- silikonfrei

VERWENDUNG

- Kabelbinder mit Stahlnasenverschluss aus korrosionsbeständigem, unmagnetischem Stahl. Durch diese Technik bietet der Binder ein hervorragendes Abbindeverhalten auch unter schwierigsten Bedingungen wie Wärme, Kälte, Feuchtigkeit usw. und ist unempfindlich gegenüber Vibrationen und Einflüssen von Außen.

HINWEISE

- Die Farben braun, rot, orange, gelb, grün, lila, grau auf Anfrage.

Typ	Länge mm	Breite mm	Bündel Ø mm	Belastbarkeit N	VPE (in St.)	transparent
						Art.-Nr.
TYB 23M	92,0	2,4	16	80	1000	91051
TY 232M	203,0	2,4	50	80	1000	91055
TY 234M	356,0	2,4	102	80	1000	91058
TYB 24M	140,0	3,6	29	180	1000	91061
TY 242M	204,0	3,6	50	180	1000	91064
TY 26M	284,0	3,6	76	130	1000	91067
TY 244M	368,0	3,6	103	130	1000	91070
TYB 25M	186,0	4,8	45	220	1000	91073
TY 253M	295,0	4,8	78	220	1000	91076
TY 28M	361,0	4,8	102	220	1000	91079
TY 272M	223,0	6,9	50	540	500	91082
TY 27M	340,0	6,9	90	540	500	91085
TY 29M	771,0	6,9	229	540	500	91088

Kleinverpackung

Typ	Länge mm	Breite mm	Bündel Ø mm	Belastbarkeit N	VPE (in St.)	transparent
						Art.-Nr.
TY 5-23M	92,0	2,4	16	80	100	91050
TY 5-232M	203,0	2,4	50	80	100	91054
TY 5-234M	356,0	2,4	102	80	100	91057

Typ	Länge mm	Breite mm	Bündel Ø mm	Belastbarkeit N	VPE (in St.)	transparent Art.-Nr.
TY 5-24M	140,0	3,6	29	180	100	91060
TY 5-242M	204,0	3,6	50	180	100	91063
TY 5-26M	284,0	3,6	76	130	100	91066
TY 5-244M	368,0	3,6	103	130	100	91069
TY 5-25M	186,0	4,8	45	220	100	91072
TY 5-253M	295,0	4,8	78	220	100	91075
TY 5-28M	361,0	4,8	102	220	100	91078
TY 5-272M	223,0	6,9	50	540	50	91081
TY 5-27M	340,0	6,9	90	540	50	91084
TY 5-29M	771,0	6,9	229	540	50	91087