



TECHNISCHE DATEN

Wellschlauch-Verschraubung

Temperaturbereich	-40°C bis +110°C
Schutzart	IP 65

AUFBAU

- Material: Polyamid (PA) 6
- Entflammbarkeit nach UL 94 (V0)

EIGENSCHAFTEN

- halogenfrei
- cadmiumfrei
- beständig gegen: Kraftstoffe, Mineralöle, Fette, schwache Basen, schwache Säuren

VERWENDUNG

- Maschinen- und Anlagenbau
- Roboterbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug - und Schiffsbau
- Bahntechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau
- Steck-Schnell-Verschraubungen mit Metallaußengewinde für eine sichere und schnelle Verbindung.
Passend für parallelgewendelte Schutzschläuche Typ HELUcond.

HINWEISE

- Schutzart: IP 66 mit Außendichtung
- Anschlussgewinde: metrisch nach EN 60423
- Je VE inkl. 1 Sicherheitsöffner

metrisches Anschlussgewinde

Größe	Passend zu Nennweite	Gewindelänge mm	Schlüsselweite mm	VPE (in St.)	grau	schwarz
					Art.-Nr.	Art.-Nr.
M12 x 1,5	10	10,0	19	50	920229	920238
M16 x 1,5	10	10,5	19	50	920230	920239
M16 x 1,5	12	10,5	21	50	920231	920240
M20 x 1,5	16 / 17	12,0	27	50	920232	920241
M25 x 1,5	21 / 23	15,0	36	50	920233	920242
M32 x 1,5	29	15,0	40	25	920234	920243
M40 x 1,5	36 / 37	16,0	50	25	920235	920244
M50 x 1,5	48 / 50	16,0	65	10	920236	920245
M63 x 1,5	48 / 50	15,5	60	10	-	920246