

TROMBOI 7-10 / TROMBOI 9-14



TECHNISCHE DATEN

Trommelabwickler

■ AUFBAU

- mit Achse

■ VERWENDUNG

- Für Wickelgutverarbeitung auf Baustellen, bei Kabelverlegearbeiten, im Lager oder im Versandbereich.
Robuste Schweißkonstruktion
Die stabilen Achsaufnahmen werden entsprechend der Trommelgröße in die jeweilige Höhe eingerastet.
Die Trommelachse wird durch die Trommel platziert.
Nach dem Einrollen in die Achsaufnahme wird die Trommel angehoben.

■ HINWEISE

- Zusätzliche Achsen auf Anfrage

Art.-Nr.	Typ	Gewicht ca. kg/km	Tragkraft kg	Trommel-Ø min - max mm	VPE (in St.)
904764	TROMBOI 7-10	32,0	1000	710 - 1000	1
904765	TROMBOI 9-14	51,0	1700	900 - 1400	1