

TROMBOI 2003



TECHNISCHE DATEN

Trommelabwickler mit Stelling

■ AUFBAU

- mit Achse

■ VERWENDUNG

- Absenken der Trommel über Entlüftungsschraube
- Robuste Stahl- und Schweißkonstruktion
- Nur geringe Abzugskräfte erforderlich
- Besonders für schwere Trommeln
- Geeignet für Kabeltrommeln mit beschädigtem Flansch
- Für Wickelgutverarbeitung auf Baustellen, bei Kabelverlegearbeiten, im Lager oder im Versandbereich.
- Robuste Schweißkonstruktion
- Die stabilen Achsaufnahmen werden entsprechend der Trommelgröße in die jeweilige Höhe eingerastet.
- Die Trommelachse wird durch die Trommel platziert.
- Nach dem Einrollen in die Achsaufnahme wird die Trommel angehoben.

■ HINWEISE

- Zusätzliche Achsen auf Anfrage

Art.-Nr.	Typ	Farbe	Gewicht ca. kg/km	Tragkraft kg	Trommel-Ø min - max mm	VPE (in St.)
904766	TROMBOI 2003	grau (RAL 7005)	132,0	4000	900 - 2000	1