

TI-ERG 740



TECHNISCHE DATEN

Werkzeugeinsätze

■ VERWENDUNG

Art.-Nr.	Typ	Schirm-Ø min - max mm	Passender Verbinder	VPE (in St.)
904774	D-101 A	1,27 - 1,79	RSK 101	1
904775	D-101 B	1,80 - 2,28	RSK 101	1
904776	D-201 C	2,29 - 2,55	RSK 201	1
904777	D-201 D	2,56 - 3,00	RSK 201	1
903718	D-201 E	3,01 - 3,34	RSK 201	1
904778	D-201 F	3,35 - 3,65	RSK 201	1
904779	D-301 G	3,66 - 4,13	RSK 301	1

- Die Werkzeugeinsätze können leicht und schnell von Hand gewechselt werden.

■ HINWEISE

- Einsätze zu Shield-Kon-Verbinder (Shield Kon RSK). Passende Zange siehe CT-ERG 740

Art.-Nr.	Typ	Schirm-Ø min - max mm	Passender Verbinder	VPE (in St.)
903735	D-301 H	4,14 - 4,71	RSK 301	1
904692	D-301 J	4,72 - 5,12	RSK 301	1
904780	D-401 K	5,13 - 5,86	RSK 401	1
904693	D-401 L	5,87 - 6,36	RSK 401	1
903731	D-401 M	6,37 - 7,00	RSK 401	1
903685	D-401 N	7,01 - 7,62	RSK 401	1