

HELUTOOL D20



TECHNISCHE DATEN

Kabelschere nach DIN EN IEC 60900

■ VERWENDUNG

- VDE geprüft bis 1000V.
Zum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln, ein-/mehrdrahtig.
Geringer Kraftaufwand durch günstige Übersetzungsverhältnisse und optimierte Schneidengeometrie.
Schneidet glatt und sauber ohne zu quetschen.
Mit Vorschnitt (Isoliermantel im vorderen Schneidenbereich) und Nachschnitt (Leiter im hinteren Schneidenbereich).
Kabel bis Ø 20 mm können in Einhandbetätigung geschnitten werden.
Mit Klemmschutz.
Griffe mit Kunststoff überzogen.
Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff.
Nachstellbares Schraubgelenk, selbstsichernd
Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet.

Art.-Nr.	Typ	Länge mm	Gewicht ca. kg	VPE (in St.)
904933	HELUTOOL D20	200,0	0,3	1