

# HELUTOOL D20



## TECHNISCHE DATEN

Kabelschere

## ■ VERWENDUNG

- VDE geprüft, 1000V
- Zum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln, ein-/mehrdrätig
- Geringer Kraftaufwand durch günstige Übersetzungsverhältnisse und optimierte Schneidengeometrie
- Schneidet glatt und sauber ohne zu quetschen
- Mit Vorschnitt (Isoliermantel im vorderen Schneidenbereich) und Nachschnitt (Leiter im hinteren Schneidenbereich)
- Kabel bis Ø 20 mm können in Einhandbetätigung geschnitten werden
- Mit Klemmschutz
- Griffe mit Kunststoff überzogen
- Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff
- Nachstellbares Schraubgelenk, selbstsichernd
- Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgelärtet
- Gewicht 340 g

Art.-Nr.	Typ	Länge mm	VPE (in St.)
904933	HELUTOOL D20	200,0	1

Art.-Nr.	Typ	Länge mm	VPE (in St.)
----------	-----	----------	--------------