

MSVM-S Mittelspannungs-Verbindungs-muffen zum Schrumpfen

Einleiter



MSVM-S

Mittelspannungs-Verbindungs-muffe zum Verbinden aller Einleiterkunststoffenergiekabel mit äußerer Leitschicht bis 18/30(36)kV. Zum Verbinden von Kabeln verschiedener Querschnitte und Leitermaterialien, sowie von unterschiedlichen Kabelkonstruktionen hinsichtlich äußerer Leitschicht und Schirmung.

Eigenschaften

- sichere Feldsteuerung
- einfache Montage
- große Querschnittsbereiche
- unbegrenzte Lagerfähigkeit
- sofortige Betriebsbereitschaft

Lieferumfang

- Verpackungseinheit: 1
- zwei aufschiebbarer Silikon-Feldsteuerelemente
- Feldsteuerfüllband blau
- dickwandiger Warmschrumpfschlauch
- Kupfergewebesicherung
- Warmschrumpfschlauch als Außenschutz
- Montageanleitung

Einleiter

Artikel-Nr.	Typ	Nennspannung U ₀ /U(U _m)	Querschnitt mm ²	Durchmesser von - bis mm	VPE Stück	Netto EUR/Stück bei Abnahme von		
						1	2 - 5	6 - 10
93107	MSVM-S12/1	6/10kV	35,0 - 95,0	13,2 - 20,0	1	84,80	81,30	77,70
93108	MSVM-S12/1	6/10kV	95,0 - 240,0	18,2 - 25,0	1	97,80	93,70	89,60
93109	MSVM-S12/1	6/10kV	150,0 - 300,0	20,9 - 35,0	1	111,80	107,20	102,50
93110	MSVM-S12/1	6/10kV	300,0 - 400,0	28,6 - 45,0	1	134,20	128,70	123,10
93111	MSVM-S12/1	6/10kV	500,0 - 800,0	28,6 - 60,0	1	198,70	190,40	182,10
93117	MSVM-S24/1	12/20kV	10,0 - 35,0	13,2 - 15,0	1	105,20	100,80	96,40
93118	MSVM-S24/1	12/20kV	50,0 - 150,0	18,2 - 25,0	1	113,80	109,10	104,40
93119	MSVM-S24/1	12/20kV	70,0 - 240,0	20,9 - 30,0	1	117,70	112,80	107,90
93120	MSVM-S24/1	12/20kV	150,0 - 300,0	24,2 - 35,0	1	152,10	145,70	139,30
93379	MSVM-S24/1	12/20kV	400,0 - 630,0	28,6 - 45,0	1	213,10	204,20	195,20
93398	MSVM-S24/1	12/20kV	630,0 - 1000,0	28,6 - 45,0	1	262,50	251,50	240,50
93121	MSVM-S36/1	18/30kV	35,0 - 70,0	20,9 - 18,0	1	123,60	118,50	113,40
93122	MSVM-S36/1	18/30kV	50,0 - 150,0	24,2 - 25,0	1	133,90	128,30	122,80
93123	MSVM-S36/1	18/30kV	150,0 - 300,0	28,6 - 35,0	1	167,90	160,90	153,90
93124	MSVM-S36/1	18/30kV	300,0 - 500,0	28,6 - 45,0	1	227,50	218,00	208,40

Technische Änderungen vorbehalten.