


HELU-S-PK-AL-FG-VZN



TECHNISCHE DATEN

Presskabelschuh

Flanschform	Ringform
Anschlusswinkel	180° (gerade)

AUFBAU

- Material: Aluminium 99,5
- Oberfläche: galvanisch verzinkt
- unisoliert
- ohne Sichtloch

VERWENDUNG

- Unisolierte, gerade fließgepresste Presskabelschuhe aus Aluminium in Ringausführung. Besonders hochwertige Ausführung für eine zuverlässige Verpressung. Nach DIN 46329

HINWEISE

- Die Kennzahl weist auf den erforderlichen Sechskantpresseinsatz hin. Hülse mit Kontaktfett gefüllt und mit Plastikstopfen verschlossen.
- Empfohlenes Pressverfahren: Sechskant-Pressung
- Legende:
Abmessungen
a - Durchmesser der Bohrung
b - Breite am Flansch
d - Innendurchmesser der Litzenaufnahme
l - Länge bis Mitte der Bohrung

Art.-Nr.	Typ	Nennquerschnitt RM/SM- RE/ SE mm ²	ø Bohrung (a) in mm	Breite Flansch (b) in mm	ø Litzenaufnahme (d) in mm	Länge (l) in mm	Kennzahl Typ	Gewicht in kg/1000 St.	VPE (in St.)
909853	HELU-S-PK-AL-FG-VZN 16-8	16,00 - 25,00	8,0	20,0	5,8	53,0	12	13,4	50
909854	HELU-S-PK-AL-FG-VZN 16-10	16,00 - 25,00	10,5	20,0	5,8	53,0	12	13,0	50
909855	HELU-S-PK-AL-FG-VZN 25-8	25,00 - 35,00	8,0	25,0	6,8	53,0	12	14,0	50
909856	HELU-S-PK-AL-FG-VZN 25-10	25,00 - 35,00	10,5	25,0	6,8	53,0	12	13,6	50
909857	HELU-S-PK-AL-FG-VZN 25-12	25,00 - 35,00	13,0	25,0	6,8	53,0	12	13,1	50
909858	HELU-S-PK-AL-FG-VZN 35-8	35,00 - 50,00	8,0	25,0	8,0	65,0	14	20,3	50
909859	HELU-S-PK-AL-FG-VZN 35-10	35,00 - 50,00	10,5	25,0	8,0	65,0	14	19,9	50
909860	HELU-S-PK-AL-FG-VZN 35-12	35,00 - 50,00	13,0	25,0	8,0	65,0	14	19,4	50
909861	HELU-S-PK-AL-FG-VZN 50-8	50,00 - 70,00	8,0	25,0	9,8	65,0	16	25,9	25
909862	HELU-S-PK-AL-FG-VZN 50-10	50,00 - 70,00	10,5	25,0	9,8	65,0	16	25,5	25
909863	HELU-S-PK-AL-FG-VZN 50-12	50,00 - 70,00	13,0	25,0	9,8	65,0	16	24,8	25
909864	HELU-S-PK-AL-FG-VZN 70-8	70,00 - 95,00	8,0	25,0	11,2	75,0	18	36,8	25
909865	HELU-S-PK-AL-FG-VZN 70-10	70,00 - 95,00	10,5	25,0	11,2	75,0	18	36,3	25
909866	HELU-S-PK-AL-FG-VZN 70-12	70,00 - 95,00	13,0	25,0	11,2	75,0	18	35,6	25
909867	HELU-S-PK-AL-FG-VZN 95-8	95,00 - 120,00	8,0	25,0	13,2	81,0	22	58,1	10
906562	HELU-S-PK-AL-FG-VZN 95-10	95,00 - 120,00	10,5	25,0	13,2	81,0	22	57,5	10

HELU-S-PK-AL-FG-VZN

Art.-Nr.	Typ	Nennquerschnitt RM/SM-RE/SE mm ²	∅ Bohrung (a) in mm	Breite Flansch (b) in mm	∅ Litzenaufnahme (d) in mm	Länge (l) in mm	Kennzahl Typ	Gewicht in kg/1000 St.	VPE (in St.)
906563	HELU-S-PK-AL-FG-VZN 95-12	95,00 - 120,00	13,0	25,0	13,2	81,0	22	56,6	10
906564	HELU-S-PK-AL-FG-VZN 120-10	120,00 - 150,00	10,5	30,0	14,7	86,0	22	68,9	10
906565	HELU-S-PK-AL-FG-VZN 120-12	120,00 - 150,00	13,0	30,0	14,7	86,0	22	67,9	10
906566	HELU-S-PK-AL-FG-VZN 120-16	120,00 - 150,00	17,0	30,0	14,7	86,0	22	54,6	10
906567	HELU-S-PK-AL-FG-VZN 150-10	150,00 - 185,00	10,5	30,0	16,3	90,0	25	87,4	10
906568	HELU-S-PK-AL-FG-VZN 150-12	150,00 - 185,00	13,0	30,0	16,3	90,0	25	86,2	10
906569	HELU-S-PK-AL-FG-VZN 150-16	150,00 - 185,00	17,0	30,0	16,3	90,0	25	83,9	10
909868	HELU-S-PK-AL-FG-VZN 150-20	150,00 - 185,00	21,0	30,0	16,3	90,0	25	80,9	10
906570	HELU-S-PK-AL-FG-VZN 185-10	185,00 - 240,00	10,5	30,0	18,3	91,0	28	110,0	10
906571	HELU-S-PK-AL-FG-VZN 185-12	185,00 - 240,00	13,0	30,0	18,3	91,0	28	108,9	10
906572	HELU-S-PK-AL-FG-VZN 185-16	185,00 - 240,00	17,0	30,0	18,3	91,0	28	104,8	10
909869	HELU-S-PK-AL-FG-VZN 185-20	185,00 - 240,00	21,0	30,0	18,3	91,0	28	101,8	10
909870	HELU-S-PK-AL-FG-VZN 240-10	240,00 - 300,00	10,5	38,0	21,0	106,0	32	162,4	10
906573	HELU-S-PK-AL-FG-VZN 240-12	240,00 - 300,00	13,0	38,0	21,0	106,0	32	160,8	10
906574	HELU-S-PK-AL-FG-VZN 240-16	240,00 - 300,00	17,0	38,0	21,0	106,0	32	157,6	10
906575	HELU-S-PK-AL-FG-VZN 240-20	240,00 - 300,00	21,0	38,0	21,0	106,0	32	153,5	10
906576	HELU-S-PK-AL-FG-VZN 300-12	300,00	13,0	38,0	23,3	106,0	34	177,6	5
906577	HELU-S-PK-AL-FG-VZN 300-16	300,00	17,0	38,0	23,3	106,0	34	173,8	5
906578	HELU-S-PK-AL-FG-VZN 300-20	300,00	21,0	38,0	23,3	106,0	34	169,0	5
906579	HELU-S-PK-AL-FG-VZN 400-12	400,00	13,0	38,0	26,0	116,0	38,5	259,8	5
906580	HELU-S-PK-AL-FG-VZN 400-16	400,00	17,0	38,0	26,0	116,0	38,5	255,7	5
906581	HELU-S-PK-AL-FG-VZN 400-20	400,00	21,0	38,0	26,0	116,0	38,5	250,5	5
906582	HELU-S-PK-AL-FG-VZN 500-12	500,00	13,0	44,0	29,0	122,0	44	360,4	5
906583	HELU-S-PK-AL-FG-VZN 500-16	500,00	17,0	44,0	29,0	122,0	44	356,0	5
906584	HELU-S-PK-AL-FG-VZN 500-20	500,00	21,0	44,0	29,0	122,0	44	350,4	5