


KMK-PA-MB



TECHNISCHE DATEN

PA-Kontermutter

Temperaturbereich -40°C bis +100°C

AUFBAU

- Material: Polyamid (PA) 6
- mit Bund

EIGENSCHAFTEN

- halogenfrei
- phosphorfrei
- silikonfrei
- cadmiumfrei

VERWENDUNG

- Maschinen- und Anlagenbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug- und Schiffsbau
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau
- Hat eine größere Ablagefläche - eine zusätzliche Abdichtung mit einem O-Ring wird erleichtert.

HINWEISE

- Legende:
SZ - Schlüsselweite
TD - Gewindedurchmesser

metrisches Innengewinde

Größe	Schlüsselweite mm	VPE (in St.)	grau	grau	schwarz
			(RAL 7035) Art.-Nr.	(RAL 7001) Art.-Nr.	(RAL 9005) Art.-Nr.
M12 x 1,5	18	100	97816	94260	98163
M16 x 1,5	22	100	97817	94261	98164
M20 x 1,5	26	100	97818	94262	98165
M25 x 1,5	32	100	97819	94263	98166
M32 x 1,5	41	100	97820	94264	98167
M40 x 1,5	50	50	97821	94265	98168
M50 x 1,5	60	50	97822	94266	98169
M63 x 1,5	75	25	97823	94267	98170

PG-Innengewinde

Größe	Schlüsselweite mm	VPE (in St.)	grau	grau	schwarz
			(RAL 7035) Art.-Nr.	(RAL 7001) Art.-Nr.	(RAL 9005) Art.-Nr.
PG 7	19	100	90710	94250	96458
PG 9	22	100	90711	94251	96228
PG 11	24	100	90712	94252	96459

Folgeseite: Fortsetzung

KMK-PA-MB

Größe	Schlüsselweite mm	VPE (in St.)	grau	grau	schwarz
			(RAL 7035) Art.-Nr.	(RAL 7001) Art.-Nr.	(RAL 9005) Art.-Nr.
PG 13,5	27	100	90713	94253	96460
PG 16	30	100	90714	94254	96461
PG 21	36	100	90715	94255	96176
PG 29	46	50	90716	94256	96177
PG 36	60	25	90717	94257	96462
PG 42	65	25	90718	94258	96463
PG 48	70	25	90719	94259	96464

NPT-Innengewinde

Größe	Schlüsselweite mm	VPE (in St.)	grau	grau	schwarz
			(RAL 7035) Art.-Nr.	(RAL 7001) Art.-Nr.	(RAL 9005) Art.-Nr.
NPT 3/8"	22	100	97317	90870	90875
NPT 1/2"	27	100	97316	90871	90876
NPT 3/4"	33	100	97315	90872	90877
NPT 1"	47	100	98366	-	-
NPT 1"	47	50	-	90873	90878