



TECHNISCHE DATEN

Polyolefin-Schrumpfschlauch 2:1

Temperaturbereich -55°C bis +135°C

EIGENSCHAFTEN

- halogenfrei
- silikonfrei
- cadmiumfrei
- selbstverlöschend

- bleifrei

VERWENDUNG

- Maschinen- und Anlagenbau
- Automatisierungstechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau
- zur Wiederherstellung von Isolationen
- zum Versiegeln elektrischer Komponenten

Innen-Ø vor Schrumpfung mm	Wandstärke mm	Innen-Ø nach Schrumpfung mm	VPE (in m)	schwarz Art.-Nr.
1.6	0,4	0.8	150	99551
2.4	0,5	1.2	150	99552
3.2	0,5	1.6	150	99553
4.8	0,5	2.4	75	99554
6.4	0,6	3.2	75	99555
9.5	0,6	4.8	75	99556
12.7	0,6	6.4	50	99557
16	0,6	8	50	99558
19	0,7	9.5	30	99559
25.4	0,8	12.7	30	99560
31.8	0,8	15.9	30	99561
38	1,0	19	30	99562
51	1,1	25.4	30	99563