

# 803/0, 803/5, 804



## TECHNISCHE DATEN

Presszange

- Typ 803 für Aderendhülsen nach DIN 46228 im Querschnittsbereich 0,5 bis 6,0mm<sup>2</sup>
- Typ 804 für Aderendhülsen nach DIN 46228 und Rohrkabelschuhe
- Querschnittsbereich für Aderendhülsen 0,75 bis 16,0mm<sup>2</sup>
- Querschnittsbereich für Rohrkabelschuhe 0,75 bis 2,5mm<sup>2</sup>

## ■ VERWENDUNG

Art.-Nr.	Typ	Nennquerschnitt von / bis mm <sup>2</sup>	VPE (in St.)
91602	803/0	0,50 - 2,50	1
91603	803/5	1,50 - 6,00	1

Art.-Nr.	Typ	Nennquerschnitt von / bis mm <sup>2</sup>	VPE (in St.)
91601	804	0,50 - 16,00	1