


HELULIGHT® CLASSIC

kaskadierbar, staubgeschützt



LICHTTECHNISCHE DATEN

LED Maschinenleuchte nach DIN VDE 0711-1 / DIN EN 60598-1 / IEC 60598-1

Bestückung	LED
Lichtfarbe	5700 K
Effizienz, brutto	162 lm/W
Effizienz, netto	109 lm/W
Abstrahlwinkel	120 °
Farbtreue	RA/CRI >80
Photobiologische Sicherheit	RG-1

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- Gehäusematerial: Aluminium
- Abdeckungsmaterial: PMMA, diffus
- drehbar
- minimale Betriebstemperatur: -20°C
- maximale Betriebstemperatur: 70°C
- minimale Lebensdauer: 60000 h
- Befestigung: 2x Endhalter (im Lieferumfang enthalten)
- Schutzart: IP 54

ELEKTRISCHE DATEN

- Netzanschluss: 24 VDC
- Anschluss: M8, 4-pol, A-Cod
- Dimmbarkeit: PWM
- Pinbelegung: P1: +WH / P2: NC / P3: GND / P4: NC

VERWENDUNG

Die HELULIGHT® CLASSIC wird eingesetzt zur zuverlässigen Ausleuchtung von Maschinen und Anlagen in Standardanwendungen mit Staub- und Spritzwasserbelastung. Die schlanke, drehbare Aufbauleuchte mit breitem Abstrahlwinkel eignet sich besonders für Anwendungen in der Verpackungsindustrie, Holzbearbeitung und im allgemeinen Maschinenbau. Die Montage erfolgt einfach und schnell über drehbare Befestigungsclips.

PRÜFUNGEN

- EMV-Störaussendung nach DIN VDE 0875-15-1 / DIN EN 55015
- EMV-Störfestigkeit nach DIN VDE 0875-15-2 / DIN EN 61547
- Photobiologische Sicherheit nach DIN VDE 0837-471 / DIN EN 62471
- UL E-File number E494369

nicht durchschleifbar

Art.-Nr.	Länge mm	Abmessung (a) in mm	Abmessung (b) in mm	Leistung in Watt R/G/B/W	Lichtstrom Brutto in Lumen R/G/B/W	Lichtstrom Netto in Lumen R/G/B/W	Gewicht ca. kg
11024032	140	150,0	166,5	- / - / - / 3,4	- / - / - / 551	- / - / - / 369	0,12
11023407	280	290,0	306,5	- / - / - / 6,8	- / - / - / 1101	- / - / - / 736	0,15
11024033	420	430,0	446,5	- / - / - / 10,2	- / - / - / 1652	- / - / - / 1106	0,25
11023408	560	570,0	586,5	- / - / - / 13,5	- / - / - / 2202	- / - / - / 1475	0,32
11024034	700	710,0	726,5	- / - / - / 16,9	- / - / - / 2753	- / - / - / 1844	0,39
11024035	840	850,0	866,5	- / - / - / 20,3	- / - / - / 3303	- / - / - / 2213	0,46
11024036	980	990,0	1106,5	- / - / - / 23,7	- / - / - / 2854	- / - / - / 2581	0,52
11023409	1120	1130,0	1146,5	- / - / - / 27,0	- / - / - / 4404	- / - / - / 2950	0,60
11024037	1400	1410,0	1426,5	- / - / - / 33,9	- / - / - / 5505	- / - / - / 3688	0,73

durchschleifbar

Art.-Nr.	Länge mm	Abmessung (a) in mm	Abmessung (b) in mm	Leistung in Watt R/G/B/W	Lichtstrom Brutto in Lumen R/G/B/W	Lichtstrom Netto in Lumen R/G/B/W	Gewicht ca. kg
11024038	140	150,0	166,5	- / - / - / 3,4	- / - / - / 551	- / - / - / 369	0,12
11024039	280	290,0	306,5	- / - / - / 6,8	- / - / - / 1101	- / - / - / 736	0,15

HELULIGHT® CLASSIC

kaskadierbar, staubgeschützt



Art.-Nr.	Länge mm	Abmessung (a) in mm	Abmessung (b) in mm	Leistung in Watt R/G/B/W	Lichtstrom Brutto in Lumen R/G/B/W	Lichtstrom Netto in Lumen R/G/B/W	Gewicht ca. kg
11024040	420	430,0	446,5	- / - / - / 10,2	- / - / - / 1652	- / - / - / 1106	0,25
11024041	560	570,0	586,5	- / - / - / 13,5	- / - / - / 2202	- / - / - / 1475	0,32
11024042	700	710,0	726,5	- / - / - / 16,9	- / - / - / 2753	- / - / - / 1844	0,30
11024043	840	850,0	866,5	- / - / - / 20,3	- / - / - / 3303	- / - / - / 2213	0,46
11029460	980	990,0	1106,5	- / - / - / 23,7	- / - / - / 3854	- / - / - / 2581	0,52
11029462	1120	1130,0	1146,5	- / - / - / 27,0	- / - / - / 4404	- / - / - / 2950	0,60